Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.041.0140.1

Mobile LTE Router LR140 EMEA

wienet LTE LR140, 4G LTE Cat.4 VPN Security Router, robustes Metallgehäuse für DIN-Hutschienen- oder Wandmontage, 1x SIM mit Deckel, Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100 Mbit/s (unabhängige IP), 1x I/O, 2x SMA, Spannungsversorgung: 9-48 V DC, Konfiguration: Web server, VPN: openVPN, IPSec, L2TP, GRE, PPTP Netzwerk: DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP, Dyn DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, Backup Routes, Port Forwarding, Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack, Steuerung und Diagnose: SMS, email, SNMP Trap, Status, Betriebstemperatur: -40 ... +75°C



Art. Nr.	83.041.0140.1
EAN	4049088650291
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Anschlussquerschnitt min.	1,5mm²(AWG16)
Anschlussquerschnitt max.	0,14mm²(AWG26)
Montageart	Hutschiene
Einbaulage	beliebig
Schutzart (IP)	IP30
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Port 1	ETH
Ethernet	ja
Power over Ethernet	nein
Fast Ethernet	ja
Gigabit Ethernet	nein
LTE	ja
GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+	ja
LED-Anzeige	PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM
Version	ECO

Versorgungskreis

Spannungsart	DC
Betriebsspannung min.	10 V
Betriebsspannung max.	48 V
Eingangsstrom, max.	0,4 A
Leistungsaufnahme max.	leer 2 W


Abmessungen

Tiefe	95 mm
Breite	103 mm
Höhe	25 mm
Gewicht	300 g

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
F0.000.0053.8	Zubehör Router DIN RAIL CLIP LR/ER MET	
F0.000.0035.1	Antenne WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT.	wienet Rundstrahl-Dachantenne - Außenantenne, Frequenzbereich: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE/5G/LoRaWAN/NB-IoT, Gewinn: max. 7dBi, Steckverbindung: 1xSMA/M, Kabellänge: 5m, Maße: 82x48x48mm, inkl. Halterung (Mast- und Wandmontage)
F0.000.0035.2	Antenne WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT.	"wienet Fahrzeug-Antenne v2 - 5dBi Außenantenne Frequenzbereiche: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE Unterstützt MiMo und Diversity (kein Richtfunk) Gewinn: max. 5dBi Steckverbindung: 2x SMA/M 2 x Kabel: 0,3m Abmessung: Höhe 82mm, Durchmesser 176mm Farbe schwarz Dachmontage"
F0.000.0037.6	Antenne WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT.	"wienet Panel-Antenne v2 - 5dBi Außenantenne Frequenzbereiche: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE MiMo und Antenna Diversity (leichte Richtfunkwirkung) Gewinn: max. 5dBi Steckverbindung: 2x SMA/M Kabellänge: 5m Maße: ca. 155x155x75mm inkl. Halterung (Mast-, Wand- und Tischmontage)"
F0.000.0037.8	Antenne WIENET ANTENNE 15872V2 PANEL ANT.	"wienet Panel-Antenne v2 - 9dBi Außenantenne Frequenzbereiche: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE MiMo und Antenna Diversity mit Richtfunkwirkung Gewinn: max. 9dBi Steckverbindung: 2x SMA/M Kabellänge: 5m Maße: ca. 180x200x94mm inkl. Halterung (Mast-, Wand- und Tischmontage)"
F0.000.0031.8	Adapter MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact	Kompakter Kommunikationsadapter zur Verbindung des PC mit der S7- 200/300/400 über TCP/IP. Bis zu 32 gleichzeitige MPI- und PROFIBUS- Verbindungen möglich, automatische Erkennung der TCP-Übertragungsrate (10/100 Mbit/s), Spannungsversorgung 24 V DC extern.

Technische Zeichnung



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

01-QU-RD-31/21

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2022 / Tag/ Date / Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale	gezeichnet / drawn: 28.09. Koetzner	83.041.0140.1 01K	
	Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File: 047891__01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:	

Index / Datum/ Blatt Date/ Sheet	wieland	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification WIENET LTE LR140 EMEA
Änderung/ Revision			

2022-11-25 08:26:05 1.000