

Produktdatenblatt

Art. Nr. 98.554.1200.0

Sicherungsbox Bausatz Sicherungsbox

System gesis® SPZ – Systemverteiler, vorbereiteter Bausatz für die steckbare dezentrale Absicherung von EVC-Anwendungen. Das plombierbare Kunststoffgehäuse mit einer Breite von 4 TE hat einen steckbaren Eingang mit 5-poligem RST® CLASSIC Geräteanschluss (Typ: RST25i5), betongrau kodiert. Intern ist eine Hutschiene montiert, welche zur Selbstmontage von Schutz-/Schaltgeräten genutzt werden kann. Der Ausgang ist steckbar in Form eines RST® CLASSIC 5-polig (Typ: RST25i5), betongrau kodiert ausgeführt.



Art. Nr.	98.554.1200.0
EAN	4049088653568
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Für den Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 beachten Sie bitte die Derating-Kurve des RST25i5-System. Diese können Sie unter "Downloads" einsehen; Eine gefährbringende Verwechslung mit Stromkreisen nach VDE / IEC 61535 bis 25 A muss ausgeschlossen werden.
---------	---

Allgemein

Art des Verteilers	Energieverteiler
Bemessungsspannung	400 V
Polzahl	5
Schutzart (IP)	IP65
Halogenfrei	ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art der integrierten Schaltung	sonstige
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schlagfestigkeit	IK07

Ausgang

Anzahl der Ausgänge	1
Art der Ausgänge	RST® CLASSIC
Polkennzeichnung	L, N, PE, 1, 2
Codierfarbe / Kontakteinsatz	betongrau
Art der Verriegelung	im Steckverbinder integriert
Art des Sicherungselements	Selbstmontage durch Kunde
Anzahl der Sicherungselemente	1
Steckverbindertyp Ausgang	RST25i5 Buchse

Eingang

Anzahl der Eingänge	1
Art der Eingänge	RST® CLASSIC
Steckverbindertyp Eingang	RST25i5 Stecker

Abmessungen

Tiefe	102 mm
Breite	143 mm
Höhe	260 mm

Technische Zeichnung

