

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 98.554.1200.7

Fuse box RCBO 3+N-polig C 32 A

Sistema gesis® SPZ – Box di distribuzione, precablato e dotato di protezione con fusibile per impianti EVC. Custodia stagna con connettore RST® CLASSIC a 5 poli (Tipo: RST25i5), codificato in colore grigio, disponibile anche per ingressi connettorizzati. Internamente è installato e cablato un RCBO Tipo A a 4 poli con caratteristica di intervento C32 A/30mA. L'uscita è collegabile con un RST® CLASSIC a 5 poli (tipo: RST25i5), codificato in colore grigio.



Nr. Art.	98.554.1200.7
EAN	4049088650703
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	Per il funzionamento fino a 32 A secondo VDE / IEC 61984, considerare le curve di derating del sistema RST25i5. Lo troverai sotto "Download"; Deve essere esclusa una pericolosa confusione con circuiti secondo VDE / IEC 16535 fino a 25 A.
------	---

Generale

Tensione nominale	400 V
Corrente nominale	32 A
Numero di poli	5
Grado di protezione (IP)	IP65
Privo di alogeni	sì
Materiale della custodia	Materiale plastico
Tipo di circuito integrato	Altro
Resistenza all'impatto	IK07

Uscita

Numero di uscite	1
Tipo di uscita	RST® CLASSIC
Marcatura del polo	L, N, PE, 1, 2
Colore della codifica / inserto	Grigio calcestruzzo
Dispositivo di bloccaggio	integrato nel connettore
Tipo di elemento di sicurezza	RCBO 3+N C32 A / 0,03 A / 6 kA
Tipo di connettore uscita	Connettore RST25i5

Ingresso

Numero di ingressi	1
Tipo di ingressi	RST® CLASSIC
Tipo di connettore ingresso	Spina RST25i5

Dimensioni

Profondità	102 mm
larghezza	143 mm
Altezza	260 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.575.0000.7	Connettori RST25I5S6B1 ZR3SV BG03	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 25 A, Diametro del cavo 13 - 18 mm, Colore della codifica / inserto Grigio calcestruzzo
99.576.0000.7	Connettori RST25I5S6S1 ZR3SV BG03	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 5, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 25 A, Diametro del cavo 13 - 18 mm, Colore della codifica / inserto Grigio calcestruzzo
99.453.0124.0	Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 10BG03	RST25I5 cavo di connessione maschio - estremità libera, 5 poli(>,<)> assemblato con connessione a vite, applicazione 250V/400V con PE, 25A(>,<)> tipo cavo H05Z1Z1-F, lunghezza 1.0m, sezione 6.0mm², codifica colore grigio cemento
99.454.0124.0	Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 15BG03	RST25I5 cavo di connessione maschio - estremità libera, 5 poli(>,<)> assemblato con connessione a vite, applicazione 250V/400V con PE, 25A(>,<)> tipo cavo H05Z1Z1-F, lunghezza 1.5m, sezione 6.0mm², codifica colore grigio cemento
99.455.0124.0	Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 20BG03	RST25I5 cavo di connessione maschio - estremità libera, 5 poli(>,<)> assemblato con connessione a vite, applicazione 250V/400V con PE, 25A, tipo cavo H05Z1Z1-F, lunghezza 2.0m, sezione 6.0mm², codifica colore grigio cemento
99.456.0124.0	Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 05BG03	RST25I5 cavo di connessione maschio - estremità libera, 5 poli(>,<)> assemblato con connessione a vite, applicazione 250V/400V con PE, 25A(>,<)> tipo cavo H05Z1Z1-F, lunghezza 0.5m, sezione 6.0mm², codifica colore grigio cemento
99.459.0124.0	Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 25BG03	
99.460.0124.0	Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 30BG03	
96.85A.0560.3	Cavo preconfezionato RST25I5KSBS 6HO 05BG03	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.456.0124.0	Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 05BG03	RST25I5 cavo di connessione maschio - estremità libera, 5 poli(>,<)> assemblato con connessione a vite, applicazione 250V/400V con PE, 25A(>,<)> tipo cavo H05Z1Z1-F, lunghezza 0.5m, sezione 6.0mm², codifica colore grigio cemento
96.85A.0560.3	Cavo preconfezionato RST25I5KSBS 6HO 05BG03	

