Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.456.0353.1

# Modulo di connessione doppia uscita FCS 16 5 SI SA 2xM32



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 75.456.0353.1 |
| EAN | 4049088642265 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Numero di poli | 5 |
| Numero di punti morsetti per polo | 1 |
| Tipo di attacco del cavo tondo | Connessione a perforazione di isolante |
| Tipo di attacco del bus di energia | attacco a vite |
| Numero di uscite | 2 |
| Tipo di uscita | Per pressacavo M32 |
| Sezione cavo flessibile con puntalini | 1,5 mm² - 16 mm² |

**Dati meccanici**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Colore della custodia | Nero |
| Privo di alogeni | sì |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Tipo di montaggio | Montaggio in superficie |

**Dati elettrici**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale | 690 V |
| Corrente nominale | 63 A |
| Tipo di tensione dell'alimentazione | AC |

**Dimensioni**


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 218 mm |
| Spessore | 84 mm |
| Altezza montaggio | 146 mm |


## Accessori


| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 05.505.0353.1 | Controdado M32 x 1,5 | |


| | | |
|---|---|---|
| 05.506.7453.1 | Vite bloccaggio M32x1,5 | |
| Z5.507.1653.1 | Pressacavo M32 x 1,5 18 - 25 | |
| 06.600.7227.6 | Puntale 2x 6 mm² DIN 46228 | |

Disegno tecnico





Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

| | |
|---|---|
| Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog<br>additional data see CATALOG or eCATALOG | www.wieland-electric.com<br>eshop.wieland-electric.com |

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:2

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 30.01.2023 | Hollet |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 75.456.0353.1 13K

Index:

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type: FCS 16 5 SI SA M32 XF

Benennung/Title:

# ANSCHLUSSMODUL

für podis 5G16

/connection module for podis 5G16

| Index | Datum / Blatt<br>Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| | | |

01-QU-RD-32/21