

Produktdatenblatt

Art. Nr. 98.554.1200.7

Sicherungsbox RCBO 3+N-polig C 32 A

System gesis® SPZ – Systemverteiler, vorverdrahtet für die steckbare dezentrale Absicherung für EVC-Anwendungen. Das plombierbare Kunststoffgehäuse hat einen steckbaren Eingang mit 5-poligem RST® CLASSIC Geräteanschluss (Typ: RST25i5), betongrau kodiert. Intern ist ein 4-poliger RCBO Typ A mit der Auslösecharakteristik C32 A / 30 mA verbaut und verdrahtet. Der Ausgang ist steckbar in Form eines RST® CLASSIC 5-polig (Typ: RST25i5), betongrau kodiert ausgeführt.



Art. Nr.	98.554.1200.7
EAN	4049088650703
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Für den Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 beachten Sie bitte die Derating-Kurve des RST25i5-System. Diese können Sie unter "Downloads" einsehen; Eine gefährbringende Verwechslung mit Stromkreisen nach VDE / IEC 61535 bis 25 A muss ausgeschlossen werden.
---------	---

Allgemein

Art des Verteilers	Energieverteiler
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	32 A
Polzahl	5
Schutzart (IP)	IP65
Halogenfrei	ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art der integrierten Schaltung	sonstige
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schlagfestigkeit	IK07

Ausgang

Anzahl der Ausgänge	1
Art der Ausgänge	RST® CLASSIC
Polkennzeichnung	L, N, PE, 1, 2
Codierfarbe / Kontakteinsatz	betongrau
Art der Verriegelung	im Steckverbinder integriert
Art des Sicherungselements	FI/LS 3+N C32 A / 0,03 A / 6 kA
Anzahl der Sicherungselemente	1
Steckverbindertyp Ausgang	RST25i5 Buchse

Eingang

Anzahl der Eingänge	1
---------------------	---

Art der Eingänge	RST® CLASSIC
Steckverbindertyp Eingang	RST25i5 Stecker

Abmessungen

Tiefe	102 mm
Breite	143 mm
Höhe	260 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
99.575.0000.7	Steckverbinder RST25i5S6B1 ZR3SV BG03	RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 25 A, Kabeldurchmesser 13 - 18 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
99.576.0000.7	Steckverbinder RST25i5S6S1 ZR3SV BG03	RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 25 A, Kabeldurchmesser 13 - 18 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
99.453.0124.0	Konfektionierte Leitung RST25i5KS-S 60S 10BG03	RST25i5 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A<(>,<)> Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
99.454.0124.0	Konfektionierte Leitung RST25i5KS-S 60S 15BG03	RST25i5 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A<(>,<)> Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Gesamtlänge 1,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
99.455.0124.0	Konfektionierte Leitung RST25i5KS-S 60S 20BG03	RST25i5 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A<(>,<)> Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
99.456.0124.0	Konfektionierte Leitung RST25i5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A<(>,<)> Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
99.459.0124.0	Konfektionierte Leitung RST25i5KS-S 60S 25BG03	RST25i5 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A<(>,<)> Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Gesamtlänge 2,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
99.460.0124.0	Konfektionierte Leitung RST25i5KS-S 60S 30BG03	RST25i5 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A<(>,<)> Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
96.85A.0560.3	Konfektionierte Leitung RST25i5KSBS 6HO 05BG03	RST25i5 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A, Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F<(>,<)> Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
99.456.0124.0	Konfektionierte Leitung RST25i5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A<(>,<)> Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
96.85A.0560.3	Konfektionierte Leitung RST25i5KSBS 6HO 05BG03	RST25i5 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A, Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F<(>,<)> Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau

