

fiche produit

article n° 98.554.1200.6

boîte à fusibles RCBO 3+N-polig C 16 A

System gesis® SPZ - Boîte de distribution, pré-câblée pour une protection par fusibles enfichable et décentralisée pour les applications EVC. Dans le boîtier étanche en plastique, un RST® CLASSIC à 5 pôles (Type : RST25i5), codé gris béton, offre la possibilité d'une entrée enfichable. A l'intérieur, un RCBO 4 pôles de type A avec caractéristique de déclenchement C16 A /30 mA est installé et câblé. La sortie est conçue comme un RST® CLASSIC 5-pôles enfichable (Type : RST25i5), codé gris béton.



article n°	98.554.1200.6
EAN	4049088650390
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	Pour le fonctionnement jusqu'à 32 A selon VDE / CEI 61984, veuillez tenir compte des courbes de derating des connecteurs RST25i5. Vous pouvez les consulter sous "Téléchargements" ; Toute confusion dangereuse avec des circuits électriques selon VDE / CEI 61535 jusqu'à 25 A doit être exclue.
----------	--

général

tension nominale	400 V
courant nominal	16 A
nombre de pôles	5
classe de protection (IP)	IP65
sans halogène	oui
matériau du boîtier	plastique
type de circuit intégré	autre
indice de protection contre les chocs	IK07

sortie

nombre de sorties	1
type de sortie	RST® CLASSIC
marquage des pôles	L, N, PE, 1, 2
couleur de codage / insert de contact	gris béton
mécanisme de verrouillage	intégré dans le connecteur
type de fusible	RCBO 3+N C16 A / 0,03 A / 6 kA
type de connecteur sortie	RST25i5 femelle

entrée

nombre d'entrées	1
type d'entrée	RST® CLASSIC
type de connecteur entrée	RST25i5 mâle

dimensions

profondeur	102 mm
largeur	143 mm
hauteur	260 mm

accessoires

article n°	type	description
99.575.0000.7	connecteur RST25I5S6B1 ZR3SV BG03	RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, diamètre du câble 13 - 18 mm, couleur de codage / insert de contact gris béton
99.576.0000.7	connecteur RST25I5S6S1 ZR3SV BG03	RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 5, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, diamètre du câble 13 - 18 mm, couleur de codage / insert de contact gris béton
99.453.0124.0	assemblage de câbles RST25I5KS-S 60S 10BG03	RST25I5 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 6 mm², couleur de codage / insert de contact gris béton
99.454.0124.0	assemblage de câbles RST25I5KS-S 60S 15BG03	RST25I5 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur totale 1,5 m, section nominale du conducteur 6 mm², couleur de codage / insert de contact gris béton
99.455.0124.0	assemblage de câbles RST25I5KS-S 60S 20BG03	RST25I5 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 6 mm², couleur de codage / insert de contact gris béton
99.456.0124.0	assemblage de câbles RST25I5KS-S 60S 05BG03	RST25I5 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 6 mm², couleur de codage / insert de contact gris béton
99.459.0124.0	assemblage de câbles RST25I5KS-S 60S 25BG03	
99.460.0124.0	assemblage de câbles RST25I5KS-S 60S 30BG03	
96.85A.0560.3	assemblage de câbles RST25I5KSBS 6HO 05BG03	

modules compatibles

article n°	type	description
99.456.0124.0	assemblage de câbles RST25I5KS-S 60S 05BG03	RST25I5 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 6 mm², couleur de codage / insert de contact gris béton
96.85A.0560.3	assemblage de câbles RST25I5KSBS 6HO 05BG03	

