Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.456.0353.1

Anschlussmodul Doppelabgang FCS 16 5 SI SA 2xM32

podis® CON 5G16 Anschlussmodul Doppelabgang, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 63 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 16 mm², Ausgang für M32 Kabelverschraubung, IP65, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	75.456.0353.1
EAN	4049088642265
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Anschlussdaten

Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart der Rundleitung	Durchdringanschluss
Anschlussart Energiebus	Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge	2
Art der Ausgänge	für M32 Kabelverschraubung
Anschlussquerschnitt feindrähtig	1,5 mm² - 16 mm²

Mechanische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Gehäusefarbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Schutzart (IP)	IP65
Montageart	Aufbau

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	690 V
Bemessungsstrom	63 A
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC

Abmessungen

Länge	218 mm
Baubreite	84 mm
Bauhöhe	146 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.505.0353.1	Gegenmutter M32 x 1,5	Gegenmutter M32 x 1,5 in Farbe schwarz, Polyamid


05.506.7453.1	Verschlussschraube M32x1,5	Verschlussschraube aus Kunststoff, Gewinde: M32, Farbe: schwarz, Gegenmutter 05.505.0353.1 separat bestellbar
Z5.507.1653.1	Kabelverschraubung M32 x 1,5 18 - 25	Kabelverschraubung M32 x 1,5 für Rundleitungen 18 - 25 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0353.1 separat bestellbar
06.600.7227.6	Aderendhülse 2x 6 mm² DIN 46228	podisCON Doppeladerendhülse, für Anschlussmodule 75.456.0353.1 und 75.256.0353.1, mit Isolierstoffkragen, für Leiterquerschnitt 2x 6,0 mm²/ 2x AWG10


Technische Zeichnung


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With „E" marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit „E" gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig









Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:2

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	30.01.2023	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 75.456.0353.1 13K

Index:

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type: FCS 16 5 SI SA M32 XF

Benennung/Title:

ANSCHLUSSMODUL

für podis 5G16

/connection module for podis 5G16

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
/	/	/

01-QU-RD-32/21