

A

B

ings

131

1

F

2

3

4

6

B Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
A The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

☐ These dimensions will be especially checked at delivery
☐ Only inspection dimensions
☐ With /E marked dimensions are only valid for internal use

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

☐ Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2023-02-09 11:08:22 1.000



2

3

4

1

6 01-QU-RD-32/21



		72.713.4253.0		POW STC 6/36		DF	
		Bestellnummer /Order number		Typ /Type			
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com			
Tolerierung Size ISO 14405 ☺ / Tolerance system Size ISO 14405 ☺. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
	/	 Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. 72.713.4253.0 13K	Index a
	/		gezeichnet drawn	24.02.2014	Treschan		
	/ Maßstab / Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release				
	/ 1:1		Maße in mm / Dimensions are in mm				
	/ Vol.	mm³	Ofl./Srf.	mm²	Ersatz für / Replacement for:		
	/	 wieland		Type	Benennung/Title		
a	13.12.2022 /			POW STC	STECKEREINSATZ 6/36, Crimpanschluss		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				6/36 Crimpanschluss		
Änderung / Revision					male insert 6/36 crimp connection		