

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 99.099.0000.8

Cable plano FL-LSHF 5G25



Artículo Nº	99.099.0000.8
EAN	4049088660177
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

LR

Datos técnicos

Nota

Nota	Para cantidades inferiores a 500m, se añadirá un cargo en concepto de manipulación. Bajo demanda para aplicaciones de hasta 80A
------	---

Datos generales

Aislamiento del núcleo	Poliolefina
Carga calorífica	3,15 kWh/m
Certificación CPR	B2ca s1 d1 a1
Identificación del núcleo	Color
Color de la cubierta exterior	Gris oscuro
Material de la cubierta exterior	Poliolefina
Categoría del conductor	Class 5 = flexible
Conductor amarillo/verde	Sí
Radio de curvatura, estático	57,5 mm
Pantalla	No
Número de núcleos	5
Anchura aprox. del cable	48 mm
Altura del cable approx.	11,5 mm
Resistente a UV	Sí
Temperatura mín. de instalación	0 °C
Temperatura máxima de instalación	60 °C
Antivibraciones	IK10

Datos técnicos

Sección nominal	25 mm²
Tensión de alimentación	1 kV
Caída de tensión	1,72 (V/A km)²

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z6.563.6553.0	Tapa final para cable podis 5G16	
Z6.563.7800.0	Cable de conexión PODIS/GESIS	
Z7.432.8053.0	Entrada de cable PODIS 5G16	
05.569.7453.0	Sujetacables FLATCABLE SCREW	

05.569.7553.0	Sujetacables FLATCABLE NAIL	
---------------	-----------------------------	--

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
75.453.0053.1	Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA RST	
75.456.0053.1	Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32	Derivador PODIS CON 5G16 para instalación fija, como alimentador o derivador; prensaestopas M32 (disponible como accesorio); 5 polos; valores nominales según IEC 63 A; 690 V; 6kV/3; valores nominales según UL 41 A; 600 V grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx 15; conexión por tornillo max. 16 mm² (AWG 6) rígido/flexible; diámetro máx. del cableado 25mm; color de carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 217 x 84 x 74 mm
75.456.0153.1	Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M25	Derivador PODIS CON 5G16 para instalación fija como derivador; prensaestopas M25 (disponible como accesorio); 5 polos; valores nominales según IEC 63 A; 690 V; 6kV/3; valores nominales según UL 41 A; 600 V grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx 15; conexión por tornillo max. 16 mm² (AWG 6) rígido/flexible; diámetro máx. del cableado 18mm; color de carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 217 x 84 x 74 mm