fiche produit

article n° 83.244.0240.0

Lampe RST 60VDC 20W LCR RST



article n°	83.244.0240.0
EAN	4049088665806
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

c UL us LISTED

données techniques

général

type de montage	mur et plafond
matériau du boîtier	aluminium
couleur du boîtier	vierge
type de commutation	commutation permanente / commutation de veille
classe de protection	I
connexion d'alimentation de puissance	

données techniques

tension nominale	24 V
tension d'entrée minimale	19,2 V
tension d'entrée maximale Tension d'entrée	60 V
courant nominal	
puissance de la lampe	20 W
type de tension	DC
puissance lumineuse	1800 lm
	80-89
	tageslichtweiß > 5300 K
	6000 K
classe de protection (IP)	IP65
mode	fonctionnement continue
fusible	protection interne contre les courts-circuits de 2A
protection contre les inversions de polarité	oui
caractérisation de l'éclairage de secours	Z1***E
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
température ambiante ta max.	50 °C
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	80 °C
normes	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

dimensions

longueur	340 mm

largeur	100 mm
hauteur	37 mm

accessoires


article n°	type	description
06.563.8853.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur mâle noir


modules compatibles

article n°	type	description
46.031.4555.7	connecteur RST16I3 S B1 ZT4S GN	RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, couleur de codage / insert de contact feuille verte

dessin technique

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential





Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
99.812.2135.6	60VDC 20W LCR RST
83.244.0240.0	60VDC 20W LCR RST

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance | CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: First Use: | Blatt: Sheet:

Werkstoff / Material | Maßstab/Scale | 2024 Tag/Date Name | gezeichnet drawn 06.06. Koetzner | Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T 99.812.2135.6 01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 047461__01K.DCD

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung / Title: Teilespezifikation / Component specification

podis LED

01-QU-RD-31/21

2024-06-19 13:14:42 1.000