

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.353.1035.2

Custodia mobile BAS GOT GG 10 M25 A2

Nr. Art.	71.353.1035.2
EAN	4015573651623
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici


Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	10
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Supporto intermedio
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	89 mm
larghezza	43 mm
Altezza	53 mm

○



.5



Toleranzierung Size ISO 11405①/Tolerance system Size ISO 11405① (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UI-TQM-05/01 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UI-TQM-05/01 (first of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared.			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/	 Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey 1:2 Vol.	2013	Tag/Dat.	Name	T Zeichnung Nr./Drawing No. 71.350.1035.0 13K Maße in mm/Dimensions are in mm	Index
	/		gezeichnet drawn	17.09.	Treschan		
	/		geprüft checked	-	-		
	/		Normeng. Stand. check	-	-		
	/		Ersatz für/Replacement for: -				
	/	 wieland Elektrische Verbindungen	Type	Benennung/Title			
	/		revos	GEHÄUSEOBERTEIL			
	/		BASIC	Baugröße 10-Kabelabgang seitlich-M20/M25 Hood size 10-cable outlet side-M20/M25			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

713501035013K_2	CADW3028	Treschan	2013-09-20	20109:37:52	1.000
-----------------	----------	----------	------------	-------------	-------