Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.354.1635.2

Custodia mobile BAS GOT GC 16 M32 A2

Nr. Art.	70.354.1635.2
EAN	4015573650923
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	16
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Supporto intermedio
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	56 mm
Altezza	60 mm

Disegno tecnico








These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Varianten/ Variants



70.35$^{4}_{2}$.1635.5	BAS GOT GC 16 M32 M25 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.35$^{4}_{2}$.1635.4	BAS GOT GC 16 M32 M25 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.35$^{4}_{2}$.1635.3	BAS GOT GC 16 M32 M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.35$^{4}_{2}$.1635.2	BAS GOT GC 16 M32 M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.35$^{4}_{2}$.1635.1	BAS GOT GC 16 M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35$^{4}_{2}$.1635.0	BAS GOT GC 16 M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
Aluminium	gezeichnet drawn	21.08.	Treschan		T	70.352.1635.0 13K	
beschichtet/ coated	geprüft checked	-	-				
grau/ grey	Normgepr. Stand. check	-	-				
Maßstab/Scale 1:2					Maße in mm/Dimensions are in mm		

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32
Hood size 16-cable outlet top-M25/M32

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

70352163501 3K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T09:11:08 1:000

OU-PEM-08/91b