Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.358.1035.2

Capota BAS GOT GD 10 M25 A2

Artículo Nº	70.358.1035.2
EAN	4015573651869
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP65
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	10
	macho
Mecanismo de cierre	Cierre doble
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	Soporte intermedio
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	73 mm
Anchura	56 mm
Altura	53 mm


Dibujo técnico







Varianten/ Variants



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	derbestellt /ordered
70.355.1035.5	BAS GOT GD 10 M25 M20 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.355.1035.4	BAS GOT GD 10 M25 M20 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.355.1035.3	BAS GOT GD 10 M25 M20 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.355.1035.2	BAS GOT GD 10 M25 M20 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.355.1035.1	BAS GOT GD 10 M25 M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.355.1035.0	BAS GOT GD 10 M25 M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranzsystem ISO 14405Ⓔ/Tolerance system ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Name	Tag/Date
2013		
gezeichnet drawn	Treschan	21.08.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.355.1035.0 13K

Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 10-Kabelabgang seitlich-M20/M25
Hood size 10-cable outlet side-M20/M25

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

70355103501 3K_2 CADWORK 28 Treschan 2013-09-20T09:11:40 1:000

OU-PEM-08/91b