Ficha técnica de producto

Artículo Nº 83.244.0240.0

Luminaria RST 60VDC 20W LCR RST



Artículo Nº	83.244.0240.0
EAN	4049088665806
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

c UL us LISTED

Datos técnicos

Datos generales

Método de montaje	Pared y techo
Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Pelado
Sistema de cableado	Circuito continuo / Circuito separado
Classe de protección	I
Conexión de la fuente de alimentación	

Datos técnicos

Tensión nominal	24 V
Tensión mínima de entrada	19,2 V
Tensión máx. de entrada	60 V
Corriente nominal	
Potencia de la lámpara	20 W
Tipo de tensión	CC
Potencia luminosa	1800 lm
	80-89
	tageslichtweiß > 5300 K
	6000 K
Grado de protección (IP)	IP65
Modo	Operación contínua
Fusible	Protección interna contra cortocircuito de 2A
Protección contra polaridad inversa	Sí
Caracterización iluminación de emergencia	Z1***E
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Temperatura ambiente ta máx.	50 °C
Temperatura min. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	80 °C
Normativas	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

Dimensiones

Longitud	340 mm

Anchura	100 mm
Altura	37 mm

Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
06.563.8853.1	Tapón para conectores macho SW	


Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
46.031.4555.7	Conector RST16I3 S B1 ZT4S GN	RST® MINI Conector, Recto, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 5 - 10,6 mm, color de codificación Verde

Dibujo técnico

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential





Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
99.812.2135.6	60VDC 20W LCR RST
83.244.0240.0	60VDC 20W LCR RST

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance | CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: First Use: | Blatt: Sheet:

Werkstoff / Material | Maßstab/Scale | 2024 Tag/Date Name | gezeichnet drawn 06.06. Koetzner | Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T 99.812.2135.6 01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 047461__01K.DCD

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung / Title: Teilespezifikation / Component specification

podis LED

01-QU-RD-31/21

2024-06-19 13:14:42 1.000