Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.244.0240.0

Lampada RST 60VDC 20W LCR RST



Nr. Art.	83.244.0240.0
EAN	4049088665806
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

c UL us LISTED

Dati tecnici

Generale

Tipo di montaggio	Parete e soffitto
Materiale della custodia	alluminio
Colore della custodia	nudo
Tipo di circuito	Circuito continuo / circuito di stand-by
Grado di protezione	I
Attacco alimentazione energia	

Dati tecnici

Tensione nominale	24 V
Min. tensione in ingresso	19,2 V
Max. tensione in ingresso	60 V
Corrente nominale	
Potenza della lampada	20 W
Tipo di tensione	DC
Emissione luminosa	1800 lm
	80-89
	tageslichtweiß > 5300 K
	6000 K
Grado di protezione (IP)	IP65
Modo	Esercizio continuo
Fusibile	Protezione interna da cortocircuito 2A
Protezione contro l'inversione di polarità	sì
Indicazione ottica di emergenza	Z1***E
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Temperatura ambiente ta max.	50 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	80 °C
Norme	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

Dimensioni

Lunghezza	340 mm

larghezza	100 mm
Altezza	37 mm

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.563.8853.1	Coperchio per spine SW	


Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.031.4555.7	Connettori RST16I3 S B1 ZT4S GN	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 5 - 10,6 mm, Colore della codifica / inserto Verde foglia

Disegno tecnico

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential





Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
99.812.2135.6	60VDC 20W LCR RST
83.244.0240.0	60VDC 20W LCR RST

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance | CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: First Use: | Blatt: Sheet:

Werkstoff / Material | Maßstab/Scale | 2024 Tag/Date Name | gezeichnet drawn 06.06. Koetzner | Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T 99.812.2135.6 01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 047461__01K.DCD

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung / Title: Teilespezifikation / Component specification

podis LED

01-QU-RD-31/21

2024-06-19 13:14:42 1.000