

Ficha técnica de producto

Artículo N° 75.456.0955.1

módulo con magnetotérmico FH RCBO 32 CAM32



Artículo N°	75.456.0955.1
EAN	4049088646447
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	32 A
Tensión Asignada	400 V
Tipo de elemento de seguridad	RCBO 3+N C32 A / 0,03 A / 6 kA
Tipo de conexión 1	Conexión por perforación del aislante
Tipo de conexión 2	conexión por tornillo
Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Grado de protección (IP)	IP65
Antivibraciones	IK10
Color	Negro
Método de montaje	Montaje en superficie
Temperatura mín. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	70 °C
Temperatura de ambiente mín.	-25 °C
Temperatura de ambiente máx.	35 °C
Temperatura mín. de instalación	5 °C
Temperatura máxima de instalación	40 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	120 °C

Datos de conexión

Número de polos	5
Sección nominal del conductor	16 mm²

Dimensiones

Longitud	438,8 mm
Anchura de montaje	100 mm
Altura de montaje	126 mm

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
05.505.0353.1	Tuerca M32 x 1,5	
Z5.507.1653.1	Prensaestopas M32 x 1,5 18 - 25	
Z5.507.1753.1	Prensaestopas M32 x 1,5 15 - 21	

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
00.771.0307.1	Cable plano FL-LSHF 5G16	Cable plano PODIS CON LSHF 5G16; 0,6/1kV; Certificación CPR B2ca-s1a- d1-a1; Amperaje según VDE0298-4 tablas 5 y 6; cable flexible, libre de halógenos; para instalación fija; color negro; Dimensiones W x H: 43 x 11,5 mm
99.099.0000.8	Cable plano FL-LSHF 5G25	

