

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.456.1255.1

Modulo di sicurezza FH RCBO 32 CARST25



Nr. Art.	75.456.1255.1
EAN	4049088670794
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	
------	--

Generale

Corrente nominale	32 A
Tensione nominale	400 V
Tipo di elemento di sicurezza	RCBO 3+N C32 A / 0,03 A / 6 kA
Tipo di attacco 1	Connessione a perforazione di isolante
Tipo di attacco 2	Attacco ad innesto
Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza all'impatto	IK10
Colore	Nero
Tipo di montaggio	Montaggio in superficie
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	70 °C
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Max. temperatura ambiente	28 °C
Temperatura min. di installazione	5 °C
Max. temperatura di installazione	40 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	120 °C

Dati di connessione

Numero di poli	5
Sezione nominale bus di potenza	16 mm²

Dimensioni

Lunghezza	439,7 mm
Spessore	100 mm
Altezza montaggio	127 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
----------	------	-------------

99.530.0000.7	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
Z5.565.9853.1	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
00.771.0307.1	Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16	
99.099.0000.8	Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G25	
99.456.0124.0	Cavo preconfezionato RST25i5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 cavo di connessione maschio - estremità libera, 5 poli<(>,<)> assemblato con connessione a vite, applicazione 250V/400V con PE, 25A<(>,<)> tipo cavo H05Z1Z1-F, lunghezza 0.5m, sezione 6.0mm², codificia colore grigio cemento

