

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.456.0855.1

módulo con magnetotérmico FH RCBO 16 CAM32



Artículo Nº	75.456.0855.1
EAN	4049088646430
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	400 V
Tipo de elemento de seguridad	RCBO 3+N C16 A / 0,03 A / 6 kA
Tipo de conexión 1	Conexión por perforación del aislante
Tipo de conexión 2	conexión por tornillo
Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Grado de protección (IP)	IP65
Antivibraciones	IK10
Color	Negro
Método de montaje	Montaje en superficie
Temperatura mín. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	70 °C
Temperatura de ambiente mín.	-25 °C
Temperatura de ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. de instalación	5 °C
Temperatura máxima de instalación	40 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	120 °C

Datos de conexión

Número de polos	5
Sección nominal del conductor	16 mm²

Dimensiones


Longitud	438,8 mm
Anchura de montaje	100 mm
Altura de montaje	126 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.505.0353.1	Tuerca M32 x 1,5	
Z5.507.1653.1	Prensaestopas M32 x 1,5 18 - 25	
Z5.507.1753.1	Prensaestopas M32 x 1,5 15 - 21	

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
00.771.0307.1	Cable plano FL-LSHF 5G16	Cable plano PODIS CON LSHF 5G16; 0,6/1kV; Certificación CPR B2ca-s1a- d1-a1; Amperaje según VDE0298-4 tablas 5 y 6; cable flexible, libre de halógenos; para instalación fija; color negro; Dimensiones W x H: 43 x 11,5 mm
99.099.0000.8	Cable plano FL-LSHF 5G25	



Tolerierung Size ISO 14405 (D) / Tolerance system Size ISO 14405 (D)		j/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist anzuhängen	
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		Conformity with Wieland document WN 5020.010 a list of prohibited (declarable hazardous substances) to be declared	
Freitoleranz nach General Tolerance	EAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen [EAD] - drawing, no manual modifications allowed	Verwendung First Use	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Werkstoff / Material		gezeichnet Date	Zzeichnung Nr. / Drawing No.
Maßstab / Scale		gezeichnet Date	75.456.0855.1 13K
Vol.		Elektronische Freigabe Electronic Release	
mm ³ Df1/Sr1		mm ³ Ersatz für / Replacement for	
Type		Benennung/Title	
FH RCB0 16		ABSICHERUNGSMODUL	
CAM32		/CIRCUITBREAKERMOD	
Index		Datum / NOTIF	
Änderung / Revision		Scale / Sheet	