fiche produit

article n° 83.244.1240.0

Lampe RST 60VDC 20W EMR RST



article n°	83.244.1240.0
EAN	4049088669170
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

type de montage	mur et plafond
matériau du boîtier	aluminium
couleur du boîtier	vierge
type de commutation	commutation permanente / commutation de veille
classe de protection	I
connexion d'alimentation de puissance	

données techniques

tension nominale	24 V
tension d'entrée minimale	19,2 V
tension d'entrée maximale Tension d'entrée	60 V
courant nominal	
puissance de la lampe	20 W
type de tension	DC
puissance lumineuse	1800 lm
	70-79
	tageslichtweiß > 5300 K
	6000 °C
classe de protection (IP)	IP65
mode	fonctionnement continue
fusible	protection interne contre les courts-circuits de 2A
protection contre les inversions de polarité	oui
caractérisation de l'éclairage de secours	Z1***E
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
température ambiante ta max.	50 °C
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	80 °C
normes	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

dimensions

longueur	340 mm
largeur	100 mm
hauteur	37 mm


accessoires

article n°	type	description
06.563.8853.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur mâle noir

modules compatibles

article n°	type	description
46.031.4555.7	connecteur RST16I3 S B1 ZT4S GN	RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, couleur de codage / insert de contact feuille verte

dessin technique



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2023 / Tag/ Date / Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn / 28.04. / Koetzner	83.244.1240.0 01K	
	Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File: 048221_A01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:	
wieland	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification PODIS LED RST 60VDC 20W EMR RST	
ⓐ 06.06.24 Index / Datum/ Blatt Date/ Sheet Änderung/ Revision			

2024-06-26 09:31:19 1.000