

fiche produit

article n° 75.456.0955.1

FH RCBO 32 CAM32



article n°	75.456.0955.1
EAN	4049088646447
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations
données techniques
général

courant nominal	32 A
tension nominale	400 V
type de fusible	RCBO 3+N C32 A / 0,03 A / 6 kA
type de connexion 1	connecteur de pénétration
type de connexion 2	connexion à vis
matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
classe de protection (IP)	IP65
indice de protection contre les chocs	IK10
couleur	noir
type de montage	structure
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	70 °C
température ambiante minimale	-25 °C
max. température ambiante	35 °C
température de montage minimale	5 °C
max. température de montage	40 °C
partie isolante Résistance à la température continue	120 °C

données de connexion

nombre de pôles	5
section nominale bus d'énergie	16 mm²

dimensions

longueur	438,8 mm
largeur	100 mm
hauteur de montage	126 mm

accessoires

article n°	type	description
05.505.0353.1	écrou M32 x 1,5	
Z5.507.1653.1	passage de câble pour vis M32 x 1,5 18 - 25	
Z5.507.1753.1	passage de câble pour vis M32 x 1,5 15 - 21	

modules compatibles

article n°	type	description
00.771.0307.1	câble plat FL-LSHF 5G16	
99.099.0000.8	câble plat FL-LSHF 5G25	

