Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.456.1055.1

módulo con magnetotérmico FH MT M32



Artículo Nº	75.456.1055.1
EAN	4049088674099
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	

Datos generales

Corriente Asignada	63 A
Tensión Asignada	690 V
Tipo de conexión 1	Conexión por perforación del aislante
Tipo de conexión 2	conexión por tornillo
Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Grado de protección (IP)	IP65
Antivibraciones	IK10
Color	Negro
Método de montaje	Montaje en superfície
Temperatura min. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	70 °C
Temperatura de ambiente mín.	-25 °C
Temperatura de ambiente máx.	40 °C
Temperatura mín. de instalación	5 °C
Temperatura máxima de instalación	40 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	120 °C

Datos de conexión

Número de polos	5
Sección nominal del conductor	16 mm²

Dimensiones

Longitud	438,8 mm
Anchura de montaje	100 mm
Altura de montaje	126 mm

Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.505.0353.1	Tuerca M32 x 1,5	
05.506.7453.1	Tornillo de cierre M32x1,5	


Z5.507.1653.1	Prensaestopas M32 x 1,5 18 - 25	
Z5.507.1753.1	Prensaestopas M32 x 1,5 15 - 21	


Montaje


Artículo Nº	Tipo	Descripción
00.771.0307.1	Cable plano FL-LSHF 5G16	Cable plano PODIS CON LSHF 5G16; 0,6/1kV; Certificación CPR B2ca-s1a- d1-a1; Amperaje según VDE0298-4 tablas 5 y 6; cable flexible, libre de halógenos; para instalación fija; color negro; Dimensiones W x H: 43 x 11,5 mm
00.771.0307.3	Cable plano FL-LSHF 5G16	
99.099.0000.8	Cable plano FL-LSHF 5G25	


Dibujo técnico











Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. This document, use and communication of its contents not permitted without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only injection dimensions

Alle Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Only injection dimensions are valid for internal use

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet (Engel)	07.08.2023	Gähl M.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 75.456.1055.1 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: LEERGEHAEUSE /CIRCUITBREAKERMOD

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

2023-08-07 10:24:35 1.000

01-QU-RD-32/21