Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.010.0555.1

Módulo de distribución FH 2XFC7 B



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 75.010.0555.1 |
| EAN | 4049088646454 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

c UL US LISTED

## Datos técnicos

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | |

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 32 A |
| Tensión Asignada | 600 V |
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Libre de halógenos | Sí |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Antivibraciones | IK10 |
| Color | Negro |
| Método de montaje | Montaje en superfície |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 70 °C |
| Temperatura de ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura de ambiente máx. | 40 °C |
| Temperatura mín. de instalación | 5 °C |
| Temperatura máxima de instalación | 40 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 120 °C |

**Datos de conexión**

| | |
|---|---|
| Número de polos | 7 |
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |

**Dimensiones**


| | |
|---|---|
| Longitud | 225 mm |
| Anchura de montaje | 100 mm |


| | |
|---|---|
| Altura de montaje | 104 mm |


## Accesorios


| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| 05.505.0353.1 | Tuerca M32 x 1,5 | |
| Z5.507.1653.1 | Prensaestopas M32 x 1,5 18 - 25 | |
| Z5.507.1753.1 | Prensaestopas M32 x 1,5 15 - 21 | |
| Z5.563.6553.1 | Entrada de cable PODIS 7G4 | |


Dibujo técnico



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
This document, as well as the data or information contained or disclosed therein, is proprietary and shall not be reproduced or made available to others without express authorization. Offenders will be liable for damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only injection dimensions

Alle Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). | | | | | | ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! | |
| Freitoleranz nach General tolerance | | | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed | | | 1. Verwendung: First Use: | Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1 |
| / | | Werkstoff / Material | | | | Zeichnung Nr. / Drawing No. | Index |
| / | | | | gezeichnet (Digit) | Tag/Date 07.08.2023 | Name Gähl M. | 75.010.0555.1 13K - |
| / | Maßstab / Scale 1:2 | | | Elektronische Freigabe Electronic Release | | | Maße in mm / Dimensions are in mm |
| / | Vol. mm³ | Gfl./Srf. mm² | Ersatz für / Replacement for: | | | | |
| / | wieland | | | Type FCS 4 7 FP FP | | Benennung/Title VERTEILERMODUL /DISTRIBUTION MODUL | |
| Index / Änderung / Revision | Datum / Blatt Date / Sheet | | | | | | |

2023-08-07 10:19:53 1.000

01-QU-RD-32/21