Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.456.1255.1

módulo con magnetotérmico FH RCBO 32 CARST25



Artículo Nº	75.456.1255.1
EAN	4049088670794
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	

Datos generales

Corriente Asignada	32 A
Tensión Asignada	400 V
Tipo de elemento de seguridad	RCBO 3+N C32 A / 0,03 A / 6 kA
Tipo de conexión 1	Conexión por perforación del aislante
Tipo de conexión 2	Conexión enchufable de entrada
Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Grado de protección (IP)	IP65
Antivibraciones	IK10
Color	Negro
Método de montaje	Montaje en superfície
Temperatura min. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	70 °C
Temperatura de ambiente mín.	-25 °C
Temperatura de ambiente máx.	28 °C
Temperatura mín. de instalación	5 °C
Temperatura máxima de instalación	40 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	120 °C

Datos de conexión

Número de polos	5
Sección nominal del conductor	16 mm²

Dimensiones

Longitud	439,7 mm
Anchura de montaje	100 mm
Altura de montaje	127 mm

Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción


99.530.0000.7	Tapón para conectores hembra SW	RST20i5/4 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro
Z5.565.9853.1	Tapón para conectores hembra SW	RST20i5/4 tapón para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro


Montaje


Artículo Nº	Tipo	Descripción
00.771.0307.1	Cable plano FL-LSHF 5G16	Cable plano PODIS CON LSHF 5G16; 0,6/1kV; Certificación CPR B2ca-s1a- d1-a1; Amperaje según VDE0298-4 tablas 5 y 6; cable flexible, libre de halógenos; para instalación fija; color negro; Dimensiones W x H: 43 x 11,5 mm
99.099.0000.8	Cable plano FL-LSHF 5G25	
99.456.0124.0	Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, longitud total 0,5 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Gris hormigón


Dibujo técnico











Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
This document, use and communication of its contents not permitted without written authorization. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.
Communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only injection dimensions

Alle Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Only injection dimensions
Ausschließlich Prüfmaße

Alle Maße ohne Toleranzangabe sind nur für interne Kontrolle gültig.
All dimensions without tolerance are valid for internal use.

Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet: 1 von of 2
/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
/				gezeichnet (Erstellt)	07.08.2023	Gähl M.	75.456.1255.1 13K	
/		Maßstab / Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release			
/		1:2				Maße in mm / Dimensions are in mm	
/		Vol. mm³	Qfl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:			
/				Type		Benennung/Title	
/		wieland		FH RCB 32 CA RST25 S1		ANFLANSCHGEHAEUSE /CIRCUITBREAKERMOD	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung / Revision							

2023-08-07 10:07:31 1.000

01-QU-RD-32/21