






Hinweis/note:
gezeichnete Ausführung: Z7.280.7027.0, 10polig
drawn version: Z7.280.7027.0, 10-pole

1 PA66/6 UL94-V0, gelb/yellow

2 Kontur abweichend zu den anderen Polzahlen
contour deviating from other pole numbers

3 Lage Anspritzpunkt variabel
location of injection point variable

Teile-Nr. part-no.	Polzahl no. of poles	L	l1	Typ type
Z7.280.6227.0	2	-	-	IVBWK 2,5 - 2
Z7.280.6327.0	3	14,6	10	IVBWK 2,5 - 3
Z7.280.6427.0	4	19,6	15	IVBWK 2,5 - 4
Z7.280.6527.0	5	24,6	20	IVBWK 2,5 - 5
Z7.280.6627.0	6	29,6	25	IVBWK 2,5 - 6
Z7.280.6727.0	7	34,6	30	IVBWK 2,5 - 7
Z7.280.6827.0	8	39,6	35	IVBWK 2,5 - 8
Z7.280.6927.0	9	44,6	40	IVBWK 2,5 - 9
Z7.280.7027.0	10	49,6	45	IVBWK 2,5 - 10
Z7.280.7127.0	11	54,6	50	IVBWK 2,5 - 11
Z7.280.7227.0	12	59,6	55	IVBWK 2,5 - 12
Z7.280.7327.0	13	64,6	60	IVBWK 2,5 - 13
Z7.280.7427.0	14	69,6	65	IVBWK 2,5 - 14
Z7.280.7527.0	15	74,6	70	IVBWK 2,5 - 15
Z7.280.7627.0	16	79,6	75	IVBWK 2,5 - 16
Z7.280.7727.0	17	84,6	80	IVBWK 2,5 - 17
Z7.280.7827.0	18	89,6	85	IVBWK 2,5 - 18
Z7.280.7927.0	19	94,6	90	IVBWK 2,5 - 19
Z7.280.8027.0	20	99,6	95	IVBWK 2,5 - 20

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
deklarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

/		Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
/			gezeichnet drawn	04.07.2001 Treschan		
/		Maßstab / Scale	Elektronische Freigabe Electronic Release			T Z7.280.6227.0 01K c
/		2:1	Maße in mm / Dimensions are in mm			
c	16.01.2025 /	Vol.	mm ³ OfL./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:	
b	15.12.2015 /	wieland		Type	Benennung/Title	
a	26.07.2005 /			IVB	JUMPER BAR	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			WK 2,5..	VERBINDUNGSSTECKER	
Änderung / Revision				Rastermaß: 5mm, isoliert modular spacing: 5mm, insulated		