Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.456.0855.1

Modulo di sicurezza FH RCBO 16 CAM32



Nr. Art.	75.456.0855.1
EAN	4049088646430
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	400 V
Tipo di elemento di sicurezza	RCBO 3+N C16 A / 0,03 A / 6 kA
Tipo di attacco 1	Connessione a perforazione di isolante
Tipo di attacco 2	attacco a vite
Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza all'impatto	IK10
Colore	Nero
Tipo di montaggio	Montaggio in superficie
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	70 °C
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Max. temperatura ambiente	50 °C
Temperatura min. di installazione	5 °C
Max. temperatura di installazione	40 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	120 °C

Dati di connessione

Numero di poli	5
Sezione nominale bus di potenza	16 mm²

Dimensioni

Lunghezza	438,8 mm
Spessore	100 mm
Altezza montaggio	126 mm


Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.505.0353.1	Controdado M32 x 1,5	
Z5.507.1653.1	Pressacavo M32 x 1,5 18 - 25	
Z5.507.1753.1	Pressacavo M32 x 1,5 15 - 21	


Montaggio


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
00.771.0307.1	Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16	
99.099.0000.8	Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G25	


Disegno tecnico











Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction and distribution of this document as well as the utilization of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only injection dimensions
Only N. nominal dimensions are valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Nur N. nominalmaße Maße sind nur für interne Nutzung gültig

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
/		Werkstoff / Material				Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
/				gezeichnet (Digit)	07.08.2023 Gähl M.	75.456.0855.1 13K	-
/	Maßstab / Scale 1:2			Elektronische Freigabe Electronic Release		Maße in mm / Dimensions are in mm	
/	Vol. mm³	Qfl./Srf. mm²		Ersatz für / Replacement for:			
/				Type		Benennung/Title	
/ Index	wieland			FH RCBO 16 CAM32		ABSICHERUNGSMODUL /CIRCUITBREAKERMOD	
Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung / Revision							

2023-08-07 10:15:55 1.000

01-QU-RD-32/21