fiche produit

article n° 75.456.0855.1

FH RCBO 16 CAM32



article n°	75.456.0855.1
EAN	4049088646430
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	400 V
type de fusible	RCBO 3+N C16 A / 0,03 A / 6 kA
type de connexion 1	connecteur de pénétration
type de connexion 2	connexion à vis
matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
classe de protection (IP)	IP65
indice de protection contre les chocs	IK10
couleur	noir
type de montage	structure
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	70 °C
température ambiante minimale	-25 °C
max. température ambiante	50 °C
température de montage minimale	5 °C
max. température de montage	40 °C
partie isolante Résistance à la température continue	120 °C

données de connexion

nombre de pôles	5
section nominale bus d'énergie	16 mm²

dimensions

longueur	438,8 mm
largeur	100 mm
hauteur de montage	126 mm


accessoires


article n°	type	description
05.505.0353.1	écrou M32 x 1,5	
Z5.507.1653.1	passage de câble pour vis M32 x 1,5 18 - 25	
Z5.507.1753.1	passage de câble pour vis M32 x 1,5 15 - 21	


modules compatibles


article n°	type	description
00.771.0307.1	câble plat FL-LSHF 5G16	
99.099.0000.8	câble plat FL-LSHF 5G25	


dessin technique











Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. This document as well as the contents or parts thereof must not be reproduced or made available to others without express authorization. Any commercial exploitation or its contents is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only injection dimensions

Alle Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Only injection dimensions are valid for control

Toleranz Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet: 1 von of 1
		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
				gezeichnet (drawn)	07.08.2023 Gähl M.	75.456.0855.1 13K	-
		Maßstab / Scale	1:2	Elektronische Freigabe Electronic Release		Maße in mm / Dimensions are in mm	
		Vol. mm³	Oft./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	wieland		Type FH RCBO 16 CAM32		Benennung/Title ABSICHERUNGSMODUL /CIRCUITBREAKERMOD	
Änderung / Revision							

2023-08-07 10:15:55 1.000

01-QU-RD-32/21