Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.456.1155.1

módulo con magnetotérmico FH RCBO 16 CARST20



Artículo Nº	75.456.1155.1
EAN	4049088670787
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	400 V
Tipo de elemento de seguridad	RCBO 3+N C16 A / 0,03 A / 6 kA
Tipo de conexión 1	Conexión por perforación del aislante
Tipo de conexión 2	Conexión enchufable de entrada
Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Grado de protección (IP)	IP65
Antivibraciones	IK10
Color	Negro
Método de montaje	Montaje en superfície
Temperatura min. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	70 °C
Temperatura de ambiente mín.	-25 °C
Temperatura de ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. de instalación	5 °C
Temperatura máxima de instalación	40 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	120 °C

Datos de conexión

Número de polos	5
Sección nominal del conductor	16 mm²

Dimensiones

Longitud	438,8 mm
Anchura de montaje	100 mm
Altura de montaje	126 mm

Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción


99.530.0000.7	Tapón para conectores hembra SW	RST20i5/4 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro
Z5.565.9853.1	Tapón para conectores hembra SW	RST20i5/4 tapón para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro


Montaje


Artículo Nº	Tipo	Descripción
00.771.0307.1	Cable plano FL-LSHF 5G16	Cable plano PODIS CON LSHF 5G16; 0,6/1kV; Certificación CPR B2ca-s1a- d1-a1; Amperaje según VDE0298-4 tablas 5 y 6; cable flexible, libre de halógenos; para instalación fija; color negro; Dimensiones W x H: 43 x 11,5 mm
99.099.0000.8	Cable plano FL-LSHF 5G25	
99.473.0124.0	Cable de conexión RST20I5KS-S 25H 05SW	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 400 V / 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Cca s1 d1 a1, longitud total 0,5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
99.474.0124.0	Cable de conexión RST20I5KS-S 25H 10SW	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 400 V / 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Cca s1 d1 a1, longitud total 1 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
99.475.0124.0	Cable de conexión RST20I5KS-S 25H 15SW	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 400 V / 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Cca s1 d1 a1, longitud total 1,5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
99.476.0124.0	Cable de conexión RST20I5KS-S 25H 20SW	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 400 V / 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Cca s1 d1 a1, longitud total 2 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
99.477.0124.0	Cable de conexión RST20I5KS-S 25H 25SW	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 400 V / 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Cca s1 d1 a1, longitud total 2,5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
99.478.0124.0	Cable de conexión RST20I5KS-S 25H 30SW	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 400 V / 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Cca s1 d1 a1, longitud total 3 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro,


Dibujo técnico











Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only injection dimensions

Alle Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Nur die spritzgegossenen Maße sind nur für interne Kontrolle gültig.

Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet: 1 von of 2	
/		Werkstoff / Material			Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index
/					75.456.1155.1 13K		
/	Maßstab / Scale 1:2		gezeichnet (Digit)	Tag/Date 07.08.2023	Name Gähl M.		
/			Elektronische Freigabe Electronic Release		Maße in mm / Dimensions are in mm		
/	Vol. mm³	Qfl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:				
/	wieland		Type FH RCB 16 CA RST20 1S		Benennung/Title ANFLANSCHGEHAEUSE /CIRCUITBREAKERMOD		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung / Revision							

2023-08-07 10:03:15 1.000

01-QU-RD-32/21