fiche produit

article n° 75.456.1155.1

FH RCBO 16 CARST20



article n°	75.456.1155.1
EAN	4049088670787
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	

général

courant nominal	16 A
tension nominal	400 V
type de fusible	RCBO 3+N C16 A / 0,03 A / 6 kA
type de connexion 1	connecteur de pénétration
type de connexion 2	connexion enfichable
matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
classe de protection (IP)	IP65
indice de protection contre les chocs	IK10
couleur	noir
type de montage	structure
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	70 °C
température ambiante minimale	-25 °C
max. température ambiante	50 °C
température de montage minimale	5 °C
max. température de montage	40 °C
partie isolante Résistance à la température continue	120 °C

données de connexion

nombre de pôles	5
section nominale bus d'énergie	16 mm²

dimensions

longueur	438,8 mm
largeur	100 mm
hauteur de montage	126 mm

accessoires


article n°	type	description


99.530.0000.7	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
Z5.565.9853.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, couleur noir


modules compatibles


article n°	type	description
00.771.0307.1	câble plat FL-LSHF 5G16	
99.099.0000.8	câble plat FL-LSHF 5G25	
99.473.0124.0	assemblage de câbles RST20I5KS-S 25H 05SW	RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 400 V / 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
99.474.0124.0	assemblage de câbles RST20I5KS-S 25H 10SW	RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 400 V / 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
99.475.0124.0	assemblage de câbles RST20I5KS-S 25H 15SW	RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 400 V / 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 1,5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
99.476.0124.0	assemblage de câbles RST20I5KS-S 25H 20SW	RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 400 V / 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
99.477.0124.0	assemblage de câbles RST20I5KS-S 25H 25SW	RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 400 V / 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 2,5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
99.478.0124.0	assemblage de câbles RST20I5KS-S 25H 30SW	RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 400 V / 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir,


dessin technique











Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction or distribution of this document as well as the utilization of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only injection dimensions

Alle Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Nur die gekennzeichneten Maße sind nur für interne Kontrolle gültig.

Toleranz Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet: 1 von of 2
/		Werkstoff / Material			Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
/			gezeichnet (Digit)	07.08.2023 Gähl M.	75.456.1155.1 13K	
/	Maßstab / Scale 1:2		Elektronische Freigabe Electronic Release		Maße in mm / Dimensions are in mm	
/	Vol. mm³	Qfl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:			
/	wieland		Type FH RCB 16 CA RST20 1S		Benennung/Title ANFLANSCHGEHAEUSE /CIRCUITBREAKERMOD	
Index Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung / Revision						

2023-08-07 10:03:15 1.000

01-QU-RD-32/21