Ficha técnica de producto

Artículo Nº 99.475.0124.0

# Cable de conexión RST20I5KS-S 25H 15SW

RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 400 V / 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Cca s1 d1 a1, longitud total 1,5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 99.475.0124.0 |
| EAN | 4049088676512 |
| Unidad de embalaje | 10 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | La longitud total puede variar hasta +/- 3% |

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tensión Asignada | 400 V / 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 7,39 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Negro |
| Codificación del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Color de la capota | Negro |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tipo de construcción | Prensaestopas |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Desforrado de manguera | 70 mm |
| Preparación del final del conductor | Punteras soldadas por ultrasonidos |
| Tipo de cableado | H05Z1Z1-F |
| Color del cable | Negro |
| Diámetro del cable mín. | 11,8 mm |
| Diámetro del cable máx. | 12,1 mm |
| Versión del cable | Macho - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Extremo libre |

| | |
|---|---|
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | macho |
| Apantallado | No |

**Material**

| | |
|---|---|
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
| Libre de halógenos | Sí |
| Temperatura contínua del cable | 70 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 1,321 kWh/St |
| Certificación CPR | Cca s1 d1 a1 |

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Longitud total | 1,5 m |