Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.010.0555.1

Modulo di distribuzione FH 2XFC7 B



Nr. Art.	75.010.0555.1
EAN	4049088646454
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

c UL us LISTED

Dati tecnici

Nota

Nota	

Generale

Corrente nominale	32 A
Tensione nominale	600 V
Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite
Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza all'impatto	IK10
Colore	Nero
Tipo di montaggio	Montaggio in superficie
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	70 °C
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Max. temperatura ambiente	40 °C
Temperatura min. di installazione	5 °C
Max. temperatura di installazione	40 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	120 °C

Dati di connessione

Numero di poli	7
Sezione nominale bus di potenza	4 mm²

Dimensioni


Lunghezza	225 mm
Spessore	100 mm


Altezza montaggio	104 mm


Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.505.0353.1	Controdado M32 x 1,5	
Z5.507.1653.1	Pressacavo M32 x 1,5 18 - 25	
Z5.507.1753.1	Pressacavo M32 x 1,5 15 - 21	
Z5.563.6553.1	Pressacavo per cavo piatto PODIS 7G4	


Disegno tecnico











Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
This document, as well as the data or information contained or disclosed therein, is proprietary and shall not be reproduced or made available to others without express authorization. Violators shall be liable for damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design. Any unauthorized use or misappropriation of its contents is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only injection dimensions

Mark: All marked dimensions are only valid for material use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Mark: All dimensionless values are for checks. Excess glitches

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
/ / / / / / / / /	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name		Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	Maßstab / Scale 1:2		gezeichnet (Digit)	07.08.2023	Gähl M.	75.010.0555.1 13K	-
			Elektronische Freigabe Electronic Release			Maße in mm / Dimensions are in mm	
	Vol. mm³ Qfl./Srf. mm²		Ersatz für / Replacement for:				
Index Datum / Blatt Date / Sheet Änderung / Revision	wieland		Type FCS 4 7 FP FP			Benennung/Title VERTEILERMODUL /DISTRIBUTION MODUL	

2023-08-07 10:19:53 1.000

01-QU-RD-32/21