

Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.475.0124.0

Konfektionierte Leitung RST20I5KS-S 25H 15SW

RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende -
Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 400 V / 250 V,
Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse
Cca s1 d1 a1, Gesamtlänge 1,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5
mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



Art. Nr.	99.475.0124.0
EAN	4049088676512
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	400 V / 250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Durchgangswiderstand	7,39 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	70 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	11,8 mm
Kabeldurchmesser max.	12,1 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende

Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,321 kWh/St
Brandklasse	Cca s1 d1 a1

Abmessungen

Gesamtlänge	1,5 m
-------------	-------