

## fiche produit

article n° 99.476.0124.0

### assemblage de câbles RST20I5KS-S 25H 20SW

RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 400 V / 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 99.476.0124.0 |
| EAN               | 4049088676529 |
| unité de commande | 10 pièce(s)   |

## certificats/approbations

## données techniques

### remarque

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| remarque | La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %. |
|----------|---------------------------------------------------|

### général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| courant nominal                              | 20 A                                                  |
| tension nominal                              | 400 V / 250 V                                         |
| tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| degré de pollution                           | 3                                                     |
| résistance de la continuité                  | 7,39 mOhm                                             |
| verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact        | noir                                                  |
| Marquage de pôle                             | 3, N, PE, 2, 1                                        |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

### version

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| type de construction                    | passage de câble pour vis               |
| type de connexion                       | connexion à vis                         |
| section nominale du conducteur          | 2,5 mm²                                 |
| classe de protection (IP)               | IP66/68 (3m;2h) /IP69                   |
| longueur de dénudage                    | 9 mm                                    |
| longueur de dégainage                   | 70 mm                                   |
| traitement de l'extrémité du conducteur | extrémité fils compressés par ultrasons |
| type de ligne                           | H05Z1Z1-F                               |
| couleur du câble                        | noir                                    |
| diamètre du câble min.                  | 11,8 mm                                 |
| diamètre du câble max.                  | 12,1 mm                                 |
| type de câble                           | mâle - dénudé                           |
| type de cordon                          | câble de connexion                      |
| type d'extrémité du câble Version 1     | extrémité libre du câble                |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| type d'extrémité du câble version 2 | mâle |
| blindé                              | non  |

**matériel**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| traitement de surface                                | plaqué argent |
| sans halogène                                        | oui           |
| câble résistance à la température continue           | 70 °C         |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                                    | 1,666 kWh/St  |
| classe incendie                                      | Cca s1 d1 a1  |

**dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 2 m |
|-----------------|-----|