

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.478.0124.0

### Konfektionierte Leitung RST20I5KS-S 25H 30SW

RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende -  
Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 400 V / 250 V,  
Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse  
Cca s1 d1 a1, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm²,  
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz,



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 99.478.0124.0 |
| EAN            | 4049088676543 |
| Bestelleinheit | 10 Stück      |

## Zulassungen

## Technische Daten

### Hinweis

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Hinweis | Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen. |
|---------|-----------------------------------------------------|

### Allgemein

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 400 V / 250 V                           |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 3                                       |
| Durchgangswiderstand           | 7,39 mOhm                               |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | schwarz                                 |
| Polkennzeichnung               | 3, N, PE, 2, 1                          |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

### Ausführung

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Bauart                           | Kabelverschraubung               |
| Anschlussart                     | Schraubanschluss                 |
| Leiter-Nennquerschnitt           | 2,5 mm²                          |
| Schutzart (IP)                   | IP66/68 (3m;2h) /IP69            |
| Abisolierlänge                   | 9 mm                             |
| Abmantellänge                    | 70 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H05Z1Z1-F                        |
| Farbe der Leitung                | schwarz                          |
| Kabeldurchmesser min.            | 11,8 mm                          |
| Kabeldurchmesser max.            | 12,1 mm                          |
| Leitungsart                      | Stecker - freies Ende            |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung                 |
| Ausführung Seite 1               | freies Leitungsende              |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ausführung Seite 2 | Stecker |
| Geschirmt          | nein    |

**Werkstoff**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Oberflächenbehandlung                    | versilbert   |
| Halogenfrei                              | ja           |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C        |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C       |
| Brandlast                                | 2,356 kWh/St |
| Brandklasse                              | Cca s1 d1 a1 |

**Abmessungen**

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 3 m |
|-------------|-----|