

fiche produit

article n° 75.453.0353.1

module de connexion à double sortie FCS 16 5 SI SA
RST25



article n°	75.453.0353.1
EAN	4049088665219
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	
----------	--

données de connexion

nombre de pôles	5
nombre de points de raccordement par pôle	2
type de terminaison (câble rond)	connecteur de pénétration
type de connection bus d'énergie	connexion à vis
nombre de sorties	2
type de sortie	RST25i5 femelle

données mécaniques

matériau du boîtier	polyamide
couleur du boîtier	noir
sans halogène	oui
classe de protection (IP)	IP65
type de montage	structure

caractéristiques électriques

tension nominal	400 V
courant nominal	63 A
type de tension pour la tension d'alimentation	AC

dimensions

longueur	300 mm
largeur	84 mm
hauteur de montage	146 mm

accessoires

article n°	type	description
99.530.0000.7	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
Z5.565.9853.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, couleur noir

modules compatibles

article n°	type	description
99.456.0124.0	assemblage de câbles RST25i5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 6 mm², couleur de codage / insert de contact gris béton
96.85A.0560.3	assemblage de câbles RST25i5KSBS 6HO 05BG03	

