

Ficha técnica de producto

Artículo N° G0.000.0157.0

Módulo de conexión PLC MODUL ADAPTER



Artículo N°	G0.000.0157.0
EAN	4049088680816
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	
------	--

Datos generales

Aislamiento del núcleo	Copolímero, interconexión
Carga calorífica	0 kWh/St
Certificación CPR	Eca
Identificación del núcleo	Color
material infugo	Acorde normativa EN 50265-2-1
Baja emisión de humo (según EN50268-2)	No
Color de la cubierta exterior	Negro
Categoría del conductor	Clase 6 = muy flexible
Libre de halógenos (según normativa EN 50267-2-3)	Sí
Libre de halógenos (según normativa EN 50267-2-2)	Sí
Conductor amarillo/verde	Sí
Radio de curvatura, estático	60 mm
Pantalla	No
Número de núcleos	5
Anchura aprox. del cable	48 mm
Altura del cable approx.	11,5 mm
Peso del cable por km	1270 kg
Temperatura mín. de instalación	5 °C
Temperatura máxima de instalación	40 °C
Min. ambient temperature fixed installation	-25 °C
Min. ambient temperature fixed installation	90 °C
Antivibraciones	IK10

Datos técnicos

Tensión de alimentación	1000 V
Tensión nominal U0	690 V

Datos de conexión

Número de polos	5
Sección nominal del conductor	16 mm²

Dimensiones

Longitud	438,8 mm
Anchura de montaje	100 mm
Altura de montaje	146 mm

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
00.771.0307.1	Cable plano FL-LSHF 5G16	Cable plano PODIS CON LSHF 5G16; 0,6/1kV; Certificación CPR B2ca-s1a- d1-a1; Amperaje según VDE0298-4 tablas 5 y 6; cable flexible, libre de halógenos; para instalación fija; color negro; Dimensiones W x H: 43 x 11,5 mm
00.771.0307.3	Cable plano FL-LSHF 5G16	
99.099.0000.8	Cable plano FL-LSHF 5G25	