Ficha técnica de producto

Artículo Nº 83.041.0340.1

Router industrial WIENET LTE LR340 EMEA

Router industrial wieNET LR340 2xRJ45 2xSIM - EMEA



Artículo Nº	83.041.0340.1
EAN	4049088653919
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

c UL US LISTED

Datos técnicos

Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Grado de protección (IP)	IP30
Material de la carcasa	Metal
Puerto 1	ETH
Puerto 2	ETH
Indicador de estado del LED	PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM

Circuito de alimentación

Tipo de tensión	CC
Tensión mínima de funcionamiento	10 V
Tensión máxima de funcionamiento	30 V
Consumo máx. de energía	leer 5,8 W

Dimensiones


Profundidad	31,2 mm
Anchura	129 mm
Altura	94 mm
Peso	470 g

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
F0.000.0035.1	Antena WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT.	Antena wienet omnidireccional - Para exterior, Frecuencias: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE/5G/ LoRaWAN/NB-IoT, Ganancia: max. 7dBi, Conector: 1xSMA / M, Longitud del cable: 5m, Medidas:. 82x48x48mm, incluye accesorios de montaje
F0.000.0035.2	Antena WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT.	Antena wienet - Frecuencias: GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE Ganancia: max. 5dBi Ganancia: max. 5dBi Conector: 2x SMA / M 2 x Cable: 0.3m Medidas: Altura 82mm, Diámetro 176mm Color: Negro

F0.000.0037.6	Antena WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT.	Antena wienet - Frecuencias: GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE Ganancia: max. 5dBi Ganancia: max. 5dBi Conector: 2x SMA / M Longitud del cable: 5m Medidas: approx 155x155x75mm incluye accesorios de montaje
F0.000.0037.8	Antena WIENET ANTENNE 15872V2 PANEL ANT.	
F0.000.0031.8	Adaptador MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact	Adaptador de PC con S7-200/300/400 over TCP/IP. hasta 32 conexiones PROFIBUS, Alimentación a 24 V DC

Dibujo técnico



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

01-QU-RD-31/21

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2022 / Tag/ Date / Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale	gezeichnet / drawn: 19.10. Koetzner	83.041.0340.1 01K	
	Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File: 047981__01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:	

Index / Datum/ Blatt Date/ Sheet	wieland	Type
Änderung/ Revision		Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification WIENET LTE LR340 EMEA

2022-12-13 11:07:07 1.000