

Ficha técnica de producto

Artículo N° 99.478.0124.0

Cable de conexión RST20I5KS-S 25H 30SW

RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 400 V / 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Cca s1 d1 a1, longitud total 3 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro,



Artículo N°	99.478.0124.0
EAN	4049088676543
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%
------	---

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	400 V / 250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	7,39 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Negro
Codificación del polo	3, N, PE, 2, 1
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Prensaestopas
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Sección nominal	2,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	70 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05Z1Z1-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	11,8 mm
Diámetro del cable máx.	12,1 mm
Versión del cable	Macho - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre

Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho
Apantallado	No

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	Sí
Temperatura continua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	2,356 kWh/St
Certificación CPR	Cca s1 d1 a1

Dimensiones

Longitud total	3 m
----------------	-----