

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 00.771.0307.3

Cable plano FL-LSHF 5G16



Artículo Nº	00.771.0307.3
EAN	4049088676628
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	Para cantidades inferiores a 500m, se añadirá un cargo en concepto de manipulación.
------	---

Datos generales

Aislamiento del núcleo	Poliolefina
Carga calorífica	3,159 kWh/m
Certificación CPR	B2ca s1 d1 a1
Identificación del núcleo	Color
Color de la cubierta exterior	Gris
Material de la cubierta exterior	Poliolefina
Categoría del conductor	Class 5 = flexible
Conductor amarillo/verde	Sí
Radio de curvatura, estático	57,5 mm
Pantalla	No
Número de núcleos	5
Anchura aprox. del cable	48 mm
Altura del cable approx.	11,5 mm
Resistente a UV	Sí
Temperatura mín. de instalación	0 °C
Temperatura máxima de instalación	60 °C
Antivibraciones	IK10

Datos técnicos

Sección nominal	16 mm²
Tensión de alimentación	1 kV
Caída de tensión	2,67 (V/A km)²

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z6.563.6553.0	Tapa final para cable podis 5G16	
Z6.563.7800.0	Cable de conexión PODIS/GESIS	
Z7.432.8053.0	Entrada de cable PODIS 5G16	
05.569.7453.0	Sujetacables FLATCABLE SCREW	
05.569.7553.0	Sujetacables FLATCABLE NAIL	

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
75.453.0053.1	Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA RST	