

Data sheet del prodotto

Nr. Art. G0.000.0157.0

Modulo di connessione PLC MODUL ADAPTER



Nr. Art.	G0.000.0157.0
EAN	4049088680816
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	
------	--

Generale

Isolamento conduttore	Copolimero, reticolato
Carico di infiammabilità	0 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca
Marcatura conduttore	Colore
Ritardante di fiamma	sec. EN 50265-2-1
A bassa emissione di fumi sec. EN 50268-2	No
Colore della guaina	Nero
Categoria conduttore	Classe 6 = molto flessibile
Privo di alogeni sec. EN 50267-2-3	sì
Privo di alogeni sec. EN 50267-2-2	sì
Conduttore di terra	sì
Raggio di piegatura, statico	60 mm
Schermo	No
Numero di conduttori	5
Larghezza cavo circa	48 mm
Altezza cavo ca.	11,5 mm
Peso del cavo per km	1270 kg
Temperatura min. di installazione	5 °C
Max. temperatura di installazione	40 °C
Min. ambient temperature fixed installation	-25 °C
Min. ambient temperature fixed installation	90 °C
Resistenza all'impatto	IK10

Dati tecnici

Tensione nominale UN	1000 V
Tensione nominale U0	690 V

Dati di connessione

Numero di poli	5
Sezione nominale bus di potenza	16 mm²

Dimensioni

Lunghezza	438,8 mm
Spessore	100 mm
Altezza montaggio	146 mm

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
00.771.0307.1	Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16	
00.771.0307.3	Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16	
99.099.0000.8	Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G25	