

**fiche produit**

article n° G0.000.0157.0

module de connexion PLC MODUL ADAPTER



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | G0.000.0157.0 |
| EAN               | 4049088680816 |
| unité de commande | 1 pièce(s)    |

**certificats/approbations**
**données techniques**
**remarque**

|          |  |
|----------|--|
| remarque |  |
|----------|--|

**général**

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| isolation des conducteurs                      | copolymère réticulé                |
| résistance au feu                              | 0 kWh/St                           |
| classe incendie                                | Eca                                |
| repérage des conducteurs                       | couleur                            |
| ignifugé                                       | selon la norme EN 50265-2-1        |
| résistant aux fumées selon la norme EN 50268-2 | non                                |
| couleur de gaine                               | noir                               |
| catégorie du conducteur                        | classe 6 - âme souple fil très fin |
| sans halogène selon la norme EN 50267-2-3      | oui                                |
| sans halogène selon la norme EN 50267-2-2      | oui                                |
| conducteur de protection                       | oui                                |
| rayon de courbure, statique                    | 60 mm                              |
| blindage                                       | non                                |
| nombre de conducteurs                          | 5                                  |
| largeur de conduite approx.                    | 48 mm                              |
| hauteur de conduite approx.                    | 11,5 mm                            |
| poids du câble par km                          | 1270 kg                            |
| température de montage minimale                | 5 °C                               |
| max. température de montage                    | 40 °C                              |
| Min. ambient temperature fixed installation    | -25 °C                             |
| Min. ambient temperature fixed installation    | 90 °C                              |
| indice de protection contre les chocs          | IK10                               |

**données techniques**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| tension nominale U  | 1000 V |
| tension nominale U0 | 690 V  |

**données de connexion**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| nombre de pôles                | 5      |
| section nominale bus d'énergie | 16 mm² |

**dimensions**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| longueur           | 438,8 mm |
| largeur            | 100 mm   |
| hauteur de montage | 146 mm   |

**modules compatibles**

| article n°    | type                    | description |
|---------------|-------------------------|-------------|
| 00.771.0307.1 | câble plat FL-LSHF 5G16 |             |
| 00.771.0307.3 | câble plat FL-LSHF 5G16 |             |
| 99.099.0000.8 | câble plat FL-LSHF 5G25 |             |