Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.041.0300.1

LAN-to-LAN Router WIENET LAN ER300 GLOBAL

wienet LTE ER300, LAN VPN Security Router, robustes Metallgehäuse für DIN-Hutschienen- oder Wandmontage<(>,<)> Schnittstellen: 2x Ethernet 10/100 Mbit/s (unabhängige IP), 1x RS232, 1x RS485, 1x I/O, 2x SMA, Spannungsversorgung: 9-36 V DC, Konfiguration: Web server, VPN: openVPN, IPSec, L2TP, GRE, PPTP Netzwerk: DHCP<(>,<)> NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP, Dyn DNS client, DNS proxy, VLAN<(>,<)> QoS, Backup Routes, Port Forwarding, Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack, Steuerung und Diagnose: SMS<(>,<)> email, SNMP Trap, Status, Features: Node-RED, MQTT, Betriebstemperatur: -40 ... +75°C



Art. Nr.	83.041.0300.1
EAN	4049088653902
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

c UL US LISTED

Technische Daten

Montageart	Hutschiene
Schutzart (IP)	IP30
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Port 1	ETH
Port 2	ETH
LED-Anzeige	PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM
Version	NEXT GEN

Versorgungskreis

Spannungsart	DC
Betriebsspannung min.	10 V
Betriebsspannung max.	30 V
Leistungsaufnahme max.	leer 5,8 W


Abmessungen

Tiefe	31,2 mm
Breite	129 mm
Höhe	94 mm
Gewicht	455 g

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
F0.000.0031.8	Adapter MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact	Kompakter Kommunikationsadapter zur Verbindung des PC mit der S7- 200/300/400 über TCP/IP. Bis zu 32 gleichzeitige MPI- und PROFIBUS- Verbindungen möglich, automatische Erkennung der TCP-Übertragungsrate (10/100 Mbit/s), Spannungsversorgung 24 V DC extern.

Technische Zeichnung



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

01-QU-RD-31/21

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2022	Tag/ Date	Name
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	19.10.	Koetzner
Elektronische Freigabe Electronic Release			

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.041.0300.1 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 047971__01K.DCD
Ersatz für/ Replacement for:

Index / Datum/ Blatt Date/ Sheet	wieland	Type
Änderung/ Revision		Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification WIENET LAN ER300 GLOBAL

2022-12-13 11:05:17 1.000