

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.452.1353.1

Modulo di sicurezza FH RCBO 20 CARST20



Nr. Art.	75.452.1353.1
EAN	4049088699818
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	
------	--

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	400 V
Tipo di elemento di sicurezza	
Tipo di attacco 1	Connessione a perforazione di isolante
Tipo di attacco 2	Attacco ad innesto
Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza all'impatto	IK10
Colore	Nero
Tipo di montaggio	Montaggio in superficie
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	70 °C
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Max. temperatura ambiente	50 °C
Temperatura min. di installazione	5 °C
Max. temperatura di installazione	40 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	120 °C

Dati di connessione

Numero di poli	5
Sezione nominale bus di potenza	16 mm²

Dimensioni

Lunghezza	438,8 mm
Spessore	100 mm
Altezza montaggio	126 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
----------	------	-------------

99.530.0000.7	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
Z5.565.9853.1	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
00.771.0307.1	Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16	
00.771.0307.3	Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16	
99.099.0000.8	Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G25	
99.473.0124.0	Cavo preconfezionato RST20i5KS-S 25H 05SW	RST® CLASSIC Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 400 V / 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Cca s1 d1 a1, Lunghezza totale 0,5 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero