

fiche produit

article n° 00.771.0307.3

câble plat FL-LSHF 5G16



article n°	00.771.0307.3
EAN	4049088676628
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	
----------	--

général

isolation des conducteurs	polyoléfine
résistance au feu	3,159 kWh/m
classe incendie	B2ca s1 d1 a1
repérage des conducteurs	couleur
couleur de gaine	gris
matériau de la gaine	polyoléfine
catégorie du conducteur	classe 5 - âme souple fil fin
conducteur de protection	oui
rayon de courbure, statique	57,5 mm
blindage	non
nombre de conducteurs	5
largeur de conduite approx.	48 mm
hauteur de conduite approx.	11,5 mm
résistant aux UV	oui
température de montage minimale	0 °C
max. température de montage	60 °C
indice de protection contre les chocs	IK10

données techniques

section nominale du conducteur	16 mm²
tension nominale U	1 kV
	2,67 (V/A km)²

accessoires

article n°	type	description
Z6.563.6553.0	embout de câble podis 5G16	
Z6.563.7800.0	patch de câble PODIS/GESIS	
Z7.432.8053.0	presse-étoupe PODIS 5G16	
05.569.7453.0	clip de câble FLATCABLE SCREW	
05.569.7553.0	clip de câble FLATCABLE NAIL	

modules compatibles

article n°	type	description
75.453.0053.1	module de connexion FCS 16 5 SI SA RST	Module de raccordement PODIS CON 5G16 RST, pour raccordement enfichable<(>,<)> avec RST20i5, codage gris béton, 5 pôles, caractéristiques de puissance selon VDE 25A, 400 V, indice de protection IP65, contact de pénétration<(>,<)> Torx 15, monofilaire/fin, boîtier noir, position de montage au choix<(>,<)> dimension longueur x l x h 217 x 84 x 74 mm