

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 98.530.1207.0

Distribution Box CPO MIX 6/6

System gesis® CPO – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power and data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, a 5-pole gesis® CLASSIC, black coded, serves as input for the energy side. Each outer conductor is routed twice to a pluggable outgoing circuit. The six outlets are designed as 3-pole gesis® CLASSIC connectors and colour-coded in black. Power and data distribution is mechanically separated in the Distribution Box. An additional hammer head rail serves as input for the data side. Six cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The system distributor therefore offers six decentralised distribution points for data technology.



Nr. Art.	98.530.1207.0
EAN	4049088701924
Quantità per ordine	5 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Tensione nominale	400 V
Corrente nominale	20 A
Grado di protezione (IP)	IP30
Materiale della custodia	Metallo
Materiale del contatto	CuZn
Trattamento superficie	zincato

Uscita

Numero di uscite	12
Tipo di uscita	6x gesis® CLASSIC (GST18i3) / 6x Key-Stone (RJ45)
Selezione di fase	L1-L3
Marcatura del polo	L, N, PE
Colore della codifica / inserto	Nero
Dispositivo di bloccaggio	integrato nel connettore

Ingresso

Numero di ingressi	2
Tipo di ingressi	1x gesis® CLASSIC, 1x Hammerhead splint
Tipo di connettore ingresso	Spina GST18i5


Dimensioni

Profondità	50 mm
larghezza	200 mm
Altezza	250 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
92.932.3053.1	Connettori GST18i3S S1CZR1 SW	gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6,5 - 10,5 mm, Colore della codifica / inserto Nero

92.953.4053.1	Connettori GST18I5S B1 ZR1 SW	geis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 7 - 12 mm, Colore della codifica / inserto Nero
92.238.1000.1	Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25 10SW	geis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
92.238.3000.1	Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25 30SW	geis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
92.238.5000.1	Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25 50SW	geis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 5 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
92.258.3000.1	Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 25 30SW	geis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
92.258.5000.1	Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 25 50SW	geis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 5 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
G0.500.0300.2		
G0.500.0301.2		



These dimensions shall be supplied, checked at delivery
Only important dimensions
Wieland-Electric AG, 72635 Metzingen, Germany

These dimensions shall be supplied, checked at delivery
Only important dimensions
Wieland-Electric AG, 72635 Metzingen, Germany

These dimensions shall be supplied, checked at delivery
Only important dimensions
Wieland-Electric AG, 72635 Metzingen, Germany

98.530.1207.0 CP0 MIX 6/6
Bestellnummer / Order number Type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 (Tolerance system Size ISO 14405) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		j/yes 22 Stoffverhalts- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzufügen (Conformity with Wieland document WN 5020.010 = list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared)	
Freitoleranz nach General tolerance	1:2	1:20 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 1:40 - Drawing, no manual modifications allowed	1: Verwendung First Use
Werkstoff / Material	TagDate 14.11.2024	Name Butterhof D.	Zeichnung Nr. / Drawing No. 98.530.1207.0 13K
Maßstab / Scale	1:2	gezeichnet Elektronische Freigabe Electronic Release	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
Vol.	mm ³ 011/Srf.	mm ³ Ersatz für / Replacement for:	Index a
Index	09.01.2025 / Datum / RTTY Date / RTTY	Type CP0	Benennung/Title MIX 6/6
Änderung / Revision			