

fiche produit

article n° 98.530.1207.0

boîte de distribution systèmes CPO MIX 6/6

System gesis® CPO – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power and data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, a 5-pole gesis® CLASSIC, black coded, serves as input for the energy side. Each outer conductor is routed twice to a pluggable outgoing circuit. The six outlets are designed as 3-pole gesis® CLASSIC connectors and colour-coded in black. Power and data distribution is mechanically separated in the Distribution Box. An additional hammer head rail serves as input for the data side. Six cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The system distributor therefore offers six decentralised distribution points for data technology.



article n°	98.530.1207.0
EAN	4049088701924
unité de commande	5 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

tension nominale	400 V
courant nominal	20 A
classe de protection (IP)	IP30
matériau du boîtier	métal
matériel de contact	CuZn
traitement de surface	galvanisé

sortie

nombre de sorties	12
type de sortie	6x gesis® CLASSIC (GST18i3) / 6x Key-Stone (RJ45)
prise de phase	L1-L3
Marquage de pôle	L, N, PE
couleur de codage / insert de contact	noir
mécanisme de verrouillage	intégré dans le connecteur

entrée

nombre d'entrées	2
type d'entrée	1x gesis® CLASSIC, 1x Hammerhead splint
type de connecteur entrée	GST18i5 mâle


dimensions

profondeur	50 mm
largeur	200 mm
hauteur	250 mm

accessoires

article n°	type	description
92.932.3053.1	connecteur GST18i3S S1CZR1 SW	gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6,5 - 10,5 mm, couleur de codage / insert de contact noir

92.953.4053.1	connecteur GST18I5S B1 ZR1 SW	gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 7 - 12 mm, couleur de codage / insert de contact noir
92.238.1000.1	assemblage de câbles GST18I3K1BS 25 10SW	gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
92.238.3000.1	assemblage de câbles GST18I3K1BS 25 30SW	gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
92.238.5000.1	assemblage de câbles GST18I3K1BS 25 50SW	gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
92.258.3000.1	assemblage de câbles GST18I5KSBS 25 30SW	gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
92.258.5000.1	assemblage de câbles GST18I5KSBS 25 50SW	gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
G0.500.0300.2		
G0.500.0301.2		



These dimensions shall be supplied, checked at delivery
Only inspection dimensions
Wieland-Electric AG, 72635 Heilbronn, Germany

These dimensions shall be supplied, checked at delivery
Only inspection dimensions
Wieland-Electric AG, 72635 Heilbronn, Germany

These dimensions shall be supplied, checked at delivery
Only inspection dimensions
Wieland-Electric AG, 72635 Heilbronn, Germany

98.530.1207.0 CP0 MIX 6/6
Bestellnummer / Order number Type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 (2) / Tolerance system Size ISO 14405 (2) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)		j/yes 22 Stoffverhalts- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzufügen (Conformity with Wieland document WN 5020.010 = list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared)	
Freitoleranz nach General tolerance	1/2	1/2 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 1/2 - drawing, no manual modifications allowed	1/2 - Verwendung 1/2 - first use
Werkstoff / Material	TagDate 14.11.2024	Name Butterhof D.	Zeichnung Nr. / Drawing No. 98.530.1207.0 13K
Maßstab / Scale 1:2	gezeichnet gezeichnet	Elektronische Freigabe Electronic Release	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
Vol. mm ³ 011/Srf.	mm ³	Ersatz für / Replacement for:	Index a
Index a	09.01.2025 / Datum / RTTY Date / RTTY	Type CP0	Benennung/Title MIX 6/6
Änderung / Revision			