

Produktdatenblatt

Art. Nr. 98.530.1207.0

Systemverteiler CPO MIX 6/6

System gesis® CPO – Systemverteiler, vorverdrahtet und stückgeprüft für die steckbare dezentrale Energie- und Datenverteilung. Die Energie- und Datenverteilung sind mechanisch voneinander getrennt im Systemverteiler. Im aus 1 mm verzinkten Stahlblech gefertigten Systemverteiler dient ein 5-poliger gesis® CLASSIC, schwarz kodiert, als Eingang für die Energieseite. Jeder Außenleiter wird auf zwei steckbare Abgänge geführt. Die sechs Abgänge sind als 3-poliger gesis® CLASSIC Steckverbinder ausgeführt und farblich schwarz kodiert. Die Energie- und Datenverteilung erfolgt mechanisch getrennt im Systemverteiler. Eine zusätzliche Kammschiene dient als Eingang für die Datenseite. Im Verteiler sind sechs Ausstattungen für die Montage von RJ45 Key-Stone Modulen vorgesehen. Die Key-Stone Module sind beigelegt und bauseits zu montieren. Der Systemverteiler bietet somit sechs dezentrale Verteilpunkte für die Datentechnik an



Art. Nr.	98.530.1207.0
EAN	4049088701924
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Art des Verteilers	Energie- und Datenverteiler
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	20 A
Schutzart (IP)	IP30
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	verzinkt

Ausgang

Anzahl der Ausgänge	12
Art der Ausgänge	6x gesis® CLASSIC (GST18i3) / 6x Key-Stone (RJ45)
Phasenabgriff	L1-L3
Phasenabgriff je Phase	2
Polkennzeichnung	L, N, PE
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Art der Verriegelung	im Steckverbinder integriert

Eingang


Anzahl der Eingänge	2
Art der Eingänge	1x gesis® CLASSIC, 1x Hammerkopfschiene
Steckverbindertyp Eingang	GST18i5 Stecker

Abmessungen

Tiefe	50 mm
Breite	200 mm
Höhe	250 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
92.932.3053.1	Steckverbinder GST18I3S S1CZR1 SW	gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6,5 - 10,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
92.953.4053.1	Steckverbinder GST18I5S B1 ZR1 SW	gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 7 - 12 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
92.238.1000.1	Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25 10SW	gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
92.238.3000.1	Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25 30SW	gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
92.238.5000.1	Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25 50SW	gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
92.258.3000.1	Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 25 30SW	gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
92.258.5000.1	Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 25 50SW	gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
G0.500.0300.2		Das RJ45 Keystone Modul in CAT6 für die werkzeuglose Konfektionierung dient als Übergabepunkt von der festen auf die flexible Installation.
G0.500.0301.2		Das RJ45 Keystone Modul in CAT 6 mit 2x RJ45 Buchse dient als Verbindungskupplung für Netzkabel.



These dimensions shall be supplied, checked at delivery
Only inspection dimensions
Wieland-Electric AG, 72635 Metzingen, Germany

These dimensions shall be supplied, checked at delivery
Only inspection dimensions
Wieland-Electric AG, 72635 Metzingen, Germany

These dimensions shall be supplied, checked at delivery
Only inspection dimensions
Wieland-Electric AG, 72635 Metzingen, Germany

98.530.1207.0 CP0 MIX 6/6
Bestellnummer / Order number Type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 (2) / Tolerance system Size ISO 14405 (2) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)		Tolerierung Size ISO 14405 (2) / Tolerance system Size ISO 14405 (2) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)		Stoffverhaltens- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten Conformity with Wieland document WN 5020.010 = list of prohibited / declarable hazardous substances to be declared!	
Freitoleranz nach General Tolerance		FAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen FAD - drawing, no manual modifications allowed		Verwendung First Use	
Werkstoff / Material		Tag/Date		Name	
Maßstab / Scale		gezeichnet Signed		gezeichnet Signed	
1:2		14.11.2024		Butterhof D.	
Vol.		mm ³ / l / Srf.		mm ³ / l / Srf.	
Ersatz für / Replacement for:		Ersatz für / Replacement for:		Ersatz für / Replacement for:	
a 09.01.2025 / Index Datum / RGT Index Date / RGT		a 09.01.2025 / Index Datum / RGT Index Date / RGT		a 09.01.2025 / Index Datum / RGT Index Date / RGT	
Änderung / Revision		Änderung / Revision		Änderung / Revision	
wieland		wieland		wieland	
CP0		CP0		CP0	
MIX 6/6		MIX 6/6		MIX 6/6	
Benennung/Title		Benennung/Title		Benennung/Title	
MIX 6/6		MIX 6/6		MIX 6/6	
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
Index		Index		Index	
a		a		a	