Ficha técnica de producto

Artículo Nº 98.530.1300.1

Distribution Box CPO MIX 9/9 VER.



System gesis® CPO – – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power and data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, two cable glands serve as input and forwarding for the energy side. An internal terminal block is available for the power supply. Each outer conductor is routed three times to a pluggable outgoing circuit. The nine outlets are designed as 3-pole gesis® CLASSIC connectors and colour-coded in black. Power and data distribution is mechanically separated in the Distribution Box. An additional hammer head rail serves as input for the data side. Nine cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The system distributor therefore offers nine decentralised distribution points for data technology.

Artículo Nº	98.530.1300.1
EAN	4049088645495
Unidad de embalaje	5 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Tensión nominal	400 V
Corriente Asignada	20 A
Grado de protección (IP)	IP30
Material de la carcasa	Metal
Material del contacto	CuZn
Superficie final	Galvanizado

Salida

Tipo de salida	9x gesis® CLASSIC (GST18i3) / 9x Key-Stone (RJ45)
Selección de fase	L1-L3
Codificación del polo	L, N, PE
Color de codificación	Negro
Mecanismo de cierre	Integrado en el conector

Entrada

Número de entradas	2
Tipo de entrada	1x Cable gland, 1x Hammerhead splint

Dimensiones


Profundidad	50 mm
Anchura	225 mm
Altura	400 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
92.932.3053.1	Conector GST18I3S S1CZR1 SW	gesis® CLASSIC Conector, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6,5 - 10,5 mm, color de codificación Negro

92.238.1000.1	Cable de conexión GST18I3K1BS 25 10SW	gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
92.238.3000.1	Cable de conexión GST18I3K1BS 25 30SW	gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
92.238.5000.1	Cable de conexión GST18I3K1BS 25 50SW	gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
G0.500.0300.2		
G0.500.0301.2		

Dibujo técnico



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

98.530.1300.1	CPO MIX 9/9 VER.
Bestellnummer /Order number	Type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG — www.wieland-electric.com / eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Maßstab / Scale: 1:2

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	27.01.2025	Butterhof D.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 98.530.1300.1 13K — Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ — Ofl./Srf. mm² — Ersatz für / Replacement for:

Index — Datum / Blatt Date / Sheet — Änderung / Revision

wieland

Type: CPO

Benennung/Title: MIX 9/9 VER.