

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.453.1755.1

módulo con magnetotérmico FH BO 32 C RST25



Artículo Nº	75.453.1755.1
EAN	4049088691393
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	32 A
Tensión Asignada	400 V
Tipo de elemento de seguridad	LSS 3P+N C32A
Tipo de conexión 1	Conexión por perforación del aislante
Tipo de conexión 2	Conexión enchufable de entrada
Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Grado de protección (IP)	IP65
Antivibraciones	IK10
Color	Negro
Método de montaje	Montaje en superficie
Temperatura mín. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	70 °C
Temperatura de ambiente mín.	-25 °C
Temperatura de ambiente máx.	28 °C
Temperatura mín. de instalación	5 °C
Temperatura máxima de instalación	40 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	120 °C

Datos de conexión

Número de polos	5
Sección nominal del conductor	16 mm²

Dimensiones

Longitud	439 mm
Anchura de montaje	100 mm
Altura de montaje	127 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
99.530.0000.7	Tapón para conectores hembra SW	RST20I5/4 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro
Z5.565.9853.1	Tapón para conectores hembra SW	RST20I5/4 tapón para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
00.771.0307.1	Cable plano FL-LSHF 5G16	Cable plano PODIS CON LSHF 5G16; 0,6/1kV; Certificación CPR B2ca-s1a- d1-a1; Amperaje según VDE0298-4 tablas 5 y 6; cable flexible, libre de halógenos; para instalación fija; color negro; Dimensiones W x H: 43 x 11,5 mm
00.771.0307.3	Cable plano FL-LSHF 5G16	
99.099.0000.8	Cable plano FL-LSHF 5G25	
99.456.0124.0	Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, longitud total 0,5 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Gris hormigón

