fiche produit

article n° 75.453.1755.1

FH BO 32 C RST25



article n°	75.453.1755.1
EAN	4049088691393
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	32 A
tension nominal	400 V
type de fusible	
type de connexion 1	connecteur de pénétration
type de connexion 2	connexion enfichable
matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
classe de protection (IP)	IP65
indice de protection contre les chocs	IK10
couleur	noir
type de montage	structure
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	70 °C
température ambiante minimale	-25 °C
max. température ambiante	28 °C
température de montage minimale	5 °C
max. température de montage	40 °C
partie isolante Résistance à la température continue	120 °C

données de connexion

nombre de pôles	5
section nominale bus d'énergie	16 mm²

dimensions

longueur	439 mm
largeur	100 mm
hauteur de montage	127 mm


accessoires


article n°	type	description
99.530.0000.7	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
Z5.565.9853.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, couleur noir


modules compatibles


article n°	type	description
00.771.0307.1	câble plat FL-LSHF 5G16	
00.771.0307.3	câble plat FL-LSHF 5G16	
99.099.0000.8	câble plat FL-LSHF 5G25	
99.456.0124.0	assemblage de câbles RST25I5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 6 mm², couleur de codage / insert de contact gris béton


dessin technique











Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet (Orig.)	07.08.2023	Gähl M.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 75.456.1255.1 13K

Index:

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type: FH 80 32 C
RST25 S1

Benennung/Title:
ANFLANSCHGEHAEUSE
/CIRCUITBREAKERMOD

wieland

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
/		

2024-04-17 15:40:50 1.000

01-QU-RD-32/21