

fiche produit

article n° 75.452.1353.1

FH RCBO 20 CARST20



article n°	75.452.1353.1
EAN	4049088699818
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations
données techniques
remarque

remarque	
----------	--

général

courant nominal	20 A
tension nominale	400 V
type de fusible	
type de connexion 1	connecteur de pénétration
type de connexion 2	connexion enfichable
matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
classe de protection (IP)	IP65
indice de protection contre les chocs	IK10
couleur	noir
type de montage	structure
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	70 °C
température ambiante minimale	-25 °C
max. température ambiante	50 °C
température de montage minimale	5 °C
max. température de montage	40 °C
partie isolante Résistance à la température continue	120 °C

données de connexion

nombre de pôles	5
section nominale bus d'énergie	16 mm²

dimensions

longueur	438,8 mm
largeur	100 mm
hauteur de montage	126 mm

accessoires

article n°	type	description
------------	------	-------------

99.530.0000.7	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
Z5.565.9853.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, couleur noir

modules compatibles

article n°	type	description
00.771.0307.1	câble plat FL-LSHF 5G16	
00.771.0307.3	câble plat FL-LSHF 5G16	
99.099.0000.8	câble plat FL-LSHF 5G25	
99.473.0124.0	assemblage de câbles RST20i5KS-S 25H 05SW	RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 400 V / 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir